

# Box set of Nitrile O-rings

## BOX-TOR-G Diameters 3,00x1,50mm à 30,20x3,00mm


- Box set of Nitrile O-rings
- 30 different sizes
- Material:  
Nitrile NBR 70 Shore A
- Working temperature: -30 to +110°C

### Uses

- Suitable for:
- Hydraulic oils
  - HFA fluids
  - HFB fluids
  - HFC fluids
  - Air

### Info

- Ideal for the maintenance department



### Box contents

Quantity	ØD1	ØD2	Quantity	ØD1	ØD2	Quantity	ØD1	ØD2
20	2,90	1,78	13	13,95	2,62	10	28,17	3,53
20	3,68	1,78	13	15,54	2,62	10	29,75	3,53
20	4,48	1,78	13	17,13	2,62	10	31,34	3,53
20	5,28	1,78	13	18,72	2,62	10	32,92	3,53
20	6,07	1,78	13	18,64	3,53	10	34,52	3,53
20	7,66	1,78	10	20,22	3,53	10	36,10	3,53
20	9,25	1,78	10	21,82	3,53	10	37,69	3,53
13	9,19	2,62	10	23,40	3,53	7	37,47	5,34
13	10,78	2,62	10	24,99	3,53	7	40,65	5,34
13	12,37	2,62	10	26,58	3,53	7	43,82	5,34

### DISCOUNTS

Qty	1+	3+	5+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°	Material	Quantity per box	Stock*	Price each 1 to 2
BOX-TOR-G	NBR 70 Sh A	382 o-rings	✓	28,92 €

All dimensions in mm

## Altri prodotti...



BAN

Connettore / supporto per profili alluminio, Standard



FRtool

Attrezzi per inserti filettati, Attrezzo di posata



MRA

Maglia rapida, Acciaio



CHC

Vite a testa cava esagonale CHC, Acciaio classe 12.19



NPTR10

Connettore rinvio d'angolo, Regolabile



PFC

Piede fisso, Livellamento per piccoli elementi



SH2

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



GBS

Dado per vite a sfere, Dado flangiato



E20

Riduttore a rinvio angolare, da 0.60 a 3.84 Nm



BLHB40

Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 10.3 Nm



SNG

Cuscinetto ritto polimero inox, Ghisa - In 2 metà



KSM

Dado cilindrico in acciaio, Acciaio - 1 filetto

## Prodotti correlati



BOX-TOR-TOOL

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, Extraction tools