

Box set of Nitrile O-rings

BOX-TOR-G Diameters 3,00x1,50mm à 30,20x3,00mm


- Box set of Nitrile O-rings
- 30 different sizes
- Material:
Nitrile NBR 70 Shore A
- Working temperature: -30 to +110°C

Uses

- Suitable for:
- Hydraulic oils
 - HFA fluids
 - HFB fluids
 - HFC fluids
 - Air

Info

- Ideal for the maintenance department



Box contents

Quantity	ØD1	ØD2	Quantity	ØD1	ØD2	Quantity	ØD1	ØD2
20	2,90	1,78	13	13,95	2,62	10	28,17	3,53
20	3,68	1,78	13	15,54	2,62	10	29,75	3,53
20	4,48	1,78	13	17,13	2,62	10	31,34	3,53
20	5,28	1,78	13	18,72	2,62	10	32,92	3,53
20	6,07	1,78	13	18,64	3,53	10	34,52	3,53
20	7,66	1,78	10	20,22	3,53	10	36,10	3,53
20	9,25	1,78	10	21,82	3,53	10	37,69	3,53
13	9,19	2,62	10	23,40	3,53	7	37,47	5,34
13	10,78	2,62	10	24,99	3,53	7	40,65	5,34
13	12,37	2,62	10	26,58	3,53	7	43,82	5,34

DISCOUNTS

Qty	1+	3+	5+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°	Material	Quantity per box	Stock*	Price each 1 to 2
BOX-TOR-G	NBR 70 Sh A	382 o-rings	✓	28,92 €

All dimensions in mm

Altri prodotti...



BPPEBLU

Sfera portante Agro,




PW_PWG2

Vite senza fine di
precisione, Inox



BEAB

Manopola, stella, anti-
bacterial



B

Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 1:1



CHAPAM

Cerniera a testa piatta
a saldare, Acciaio



WW20

Carrello Drylin® W,
Carrello



DOMI120

Accessori di
collegamento, Leva di
serraggio



CHMX_CHMDX

Albero per riduttore a
ruota e vite senza fine
CHMR e CHM, Albero
do...



PGNT

Impugnatura
termoplastica a T, Con
inserto maschiato



GLB

Volantino a 6 lobi,
Tecnopolimero -
Ottone



PSG08HC

Ingran. dritto di
precisione trattato
skiving, Acciaio
20NCD2 cement...



T2

Cinghia di
posizionamento T,
T2.5 Poliuretano
armatura in acciaio

Prodotti correlati



BOX-TOR-TOOL

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, Extraction
tools