

Box set of Nitrile O-rings

Diameters 3,00x2,00mm à 45,20x4,00mm **BOX-TOR-H**


- Box set of Nitrile O-rings
- 30 different sizes
- Material:
Nitrile NBR 70 Shore A
- Working temperature: -30 to +110°C

Uses

- Suitable for:
- Hydraulic oils
 - HFA fluids
 - HFB fluids
 - HFC fluids
 - Air

Info

- Ideal for the maintenance department



Box contents

Quantity	ØD1	ØD2
18	3,00	2,00
18	4,00	2,00
18	5,00	2,00
18	6,00	2,00
17	7,00	2,00
17	8,00	2,00
17	10,00	2,00
14	10,00	2,50
14	11,00	2,50
14	12,00	2,50

Quantity	ØD1	ØD2
14	14,00	2,50
14	16,00	2,50
14	17,00	2,50
14	19,00	2,50
12	19,00	3,00
12	20,00	3,00
12	22,00	3,00
12	24,00	3,00
12	25,00	3,00
12	27,00	3,00

Quantity	ØD1	ØD2
12	28,00	3,00
12	30,00	3,00
12	32,00	3,00
12	33,00	3,00
12	35,00	3,00
12	36,00	3,00
12	38,00	3,00
9	38,00	4,00
9	42,00	4,00
9	45,00	4,00

DISCOUNTS

Qty	1+	3+	5+
Disc.	Net	-5%	On request


Part N°	Material	Quantity per box	Stock*	Price each 1 to 2
BOX-TOR-H	NBR 70 Sh A	404 o-rings	✓	27,73 €

All dimensions in mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

Altri prodotti...



VAB

Vite a ricircolo di sfere al metro, Vite a sfere rullata, al metro



PSEC

Maniglia a ponte di sicurezza, Termoplastica



VTLF

Volantino a 3 lobi, Poliammide - Ottone



KB_OP

Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio




MBEX

Riduttore manuale, Manovella estremità esagonale



LVT

Mini martinetto motorizzato 4A, 4 ampere



M1

Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo



PRF_VTM

Fissaggio, Vite testa martello



LSAG

Albero scanalato a sfere, Carello - da 514 N a 15386 N



NK17

Guida mini Drylin® N, Larghezza 17 mm



DB

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1



RFKfp

Riduttore inox - accessori, Piede di supporto

Prodotti correlati



BOX-TOR-TOOL

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, Extraction tools