

Box set of Nitrile O-rings

Diameters 3,00x2,00mm à 45,20x4,00mm **BOX-TOR-H**


- Box set of Nitrile O-rings
- 30 different sizes
- Material:
Nitrile NBR 70 Shore A
- Working temperature: -30 to +110°C

Uses

- Suitable for:
- Hydraulic oils
 - HFA fluids
 - HFB fluids
 - HFC fluids
 - Air

Info

- Ideal for the maintenance department



Box contents

Quantity	ØD1	ØD2
18	3,00	2,00
18	4,00	2,00
18	5,00	2,00
18	6,00	2,00
17	7,00	2,00
17	8,00	2,00
17	10,00	2,00
14	10,00	2,50
14	11,00	2,50
14	12,00	2,50

Quantity	ØD1	ØD2
14	14,00	2,50
14	16,00	2,50
14	17,00	2,50
14	19,00	2,50
12	19,00	3,00
12	20,00	3,00
12	22,00	3,00
12	24,00	3,00
12	25,00	3,00
12	27,00	3,00

Quantity	ØD1	ØD2
12	28,00	3,00
12	30,00	3,00
12	32,00	3,00
12	33,00	3,00
12	35,00	3,00
12	36,00	3,00
12	38,00	3,00
9	38,00	4,00
9	42,00	4,00
9	45,00	4,00

DISCOUNTS

Qty	1+	3+	5+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°	Material	Quantity per box	Stock*	Price each 1 to 2
BOX-TOR-H	NBR 70 Sh A	404 o-rings	✓	27,73 €

All dimensions in mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel


Fax

Altri prodotti...



F7-P-AM

Visualizzatore multifunzione, Anello magnetico



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata ...



TBD

Tavola di posizionamento a passo inverso manuale, 2kg



DOMI80

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



RBNpl

Ruota fissa con piastra, Acciaio - caucciù



ESCON

Variatore di velocità 5A, 5 A



LACT_SS

Leva a camma regolabile, Maschio



BH02

Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio con circlips




DOG319

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 4 a 9



CLAT

Maniglia a ripresa Hygienic Usit®, Inox



EZYSS

Piedino antivibrante cilindrico inox, inox



PW_PWG25

Vite senza fine di precisione, Inox

Prodotti correlati



BOX-TOR-TOOL

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, Extraction tools