

Box set of Nitrile O-rings

Diameters 3,00x2,00mm à 45,20x4,00mm **BOX-TOR-H**


- Box set of Nitrile O-rings
- 30 different sizes
- Material:
Nitrile NBR 70 Shore A
- Working temperature: -30 to +110°C

Uses

- Suitable for:
- Hydraulic oils
 - HFA fluids
 - HFB fluids
 - HFC fluids
 - Air

Info

- Ideal for the maintenance department



Box contents

Quantity	ØD1	ØD2
18	3,00	2,00
18	4,00	2,00
18	5,00	2,00
18	6,00	2,00
17	7,00	2,00
17	8,00	2,00
17	10,00	2,00
14	10,00	2,50
14	11,00	2,50
14	12,00	2,50

Quantity	ØD1	ØD2
14	14,00	2,50
14	16,00	2,50
14	17,00	2,50
14	19,00	2,50
12	19,00	3,00
12	20,00	3,00
12	22,00	3,00
12	24,00	3,00
12	25,00	3,00
12	27,00	3,00

Quantity	ØD1	ØD2
12	28,00	3,00
12	30,00	3,00
12	32,00	3,00
12	33,00	3,00
12	35,00	3,00
12	36,00	3,00
12	38,00	3,00
9	38,00	4,00
9	42,00	4,00
9	45,00	4,00

DISCOUNTS

Qty	1+	3+	5+
Disc.	Net	-5%	On request


Part N°	Material	Quantity per box	Stock*	Price each 1 to 2
BOX-TOR-H	NBR 70 Sh A	404 o-rings	✓	27,73 €

All dimensions in mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

Altri prodotti...




PTR

Pignone tendicatena,
Per applicazioni
correnti



CCL

Capocorda ad
occhiello, Acciaio



HLUss

Volantino a razze,
Inox 316



LVT

Mini martinetto
motorizzato 1A, 1
ampere



EHD04

Riduttore coassiale,
da 3.4 a 7 Nm



BOXKK

Box kit di chiavette,
Box kit - Acciaio o
inox



BFA

Anelli d'arresto per
alberi, Anello tipo E



PRF_GAL

Rotella per profilo
alluminio, Rotella
cava $\varnothing 12$



MO

Coppia ruota e vite
senza fine , Acciaio



BPMc

Pressore a molla con
intaglio e puntale a



GDR880

Guida dritta, Serie
880 e 881



PENV

Maniglia da incasso,
Ad avvitare

Prodotti correlati



BOX-TOR-TOOL

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, Extraction
tools