

Box set of Nitrile O-rings

Diameters 3,00x2,00mm à 45,20x4,00mm **BOX-TOR-H**


- Box set of Nitrile O-rings
- 30 different sizes
- Material:
Nitrile NBR 70 Shore A
- Working temperature: -30 to +110°C

Uses

- Suitable for:
- Hydraulic oils
 - HFA fluids
 - HFB fluids
 - HFC fluids
 - Air

Info

- Ideal for the maintenance department



Box contents

Quantity	ØD1	ØD2
18	3,00	2,00
18	4,00	2,00
18	5,00	2,00
18	6,00	2,00
17	7,00	2,00
17	8,00	2,00
17	10,00	2,00
14	10,00	2,50
14	11,00	2,50
14	12,00	2,50

Quantity	ØD1	ØD2
14	14,00	2,50
14	16,00	2,50
14	17,00	2,50
14	19,00	2,50
12	19,00	3,00
12	20,00	3,00
12	22,00	3,00
12	24,00	3,00
12	25,00	3,00
12	27,00	3,00

Quantity	ØD1	ØD2
12	28,00	3,00
12	30,00	3,00
12	32,00	3,00
12	33,00	3,00
12	35,00	3,00
12	36,00	3,00
12	38,00	3,00
9	38,00	4,00
9	42,00	4,00
9	45,00	4,00

DISCOUNTS

Qty	1+	3+	5+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°	Material	Quantity per box	Stock*	Price each 1 to 2
BOX-TOR-H	NBR 70 Sh A	404 o-rings	✓	27,73 €

All dimensions in mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

Altri prodotti...




PRF4532

Profilato alluminio standard, 45 x 32 mm



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



BETASS

Copiglia beta, Beta




CTss

Giunto cardanico telescopico inox, Sollecitazioni leggere




DFG

Ventosa, silicone



CDRs

Perno autobloccante, Cavo di ritegno



RPC

Ruota, Poliammide




PW_PWG2

Vite senza fine di precisione, Inox



CHTRB

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 87,3 Nm



CRM

Creagliera in nylon stampato, Nylon



AT10courroie

Cinghia di posizionamento AT, AT10 Poliuretano



EKONSL

Piedino antivibrante conico silicone, Fissaggio femmina

Prodotti correlati



BOX-TOR-TOOL

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, Extraction tools