

Imperial joint kit, NBR90Sh A

BOX-TOR-INCH For fasteners and fittings


- Selection of BS imperial sizes
- 7 sizes
- Material:
Nitrile NBR 90 shore A/ST
- Working temperature range: -30° to +110°C

Applications

- Suitable for:
- Hydraulic fluids
 - HFA fluids
 - HFB fluids
 - HFC fluids
 - Air

Info

- Ideal for use in the maintenance dept



Box contents

Quantity	For thread	A ^{+0,13} ₀	B ^{+0,13}	C ^{+0,13}	E ^{+0,15}
25	1/8"BSP	15,88	11,84	10,37	2,0
25	1/4"BSP	20,57	15,21	13,74	2,0
15	3/8"BSP	23,80	18,75	17,28	2,0
15	1/2"BSP	28,58	23,01	21,54	2,5
15	5/8"BSP	31,75	24,9	23,49	2,5
15	3/4"BSP	34,93	28,53	27,05	2,5
4	1"BSP	42,80	36,88	33,89	3,2

DISCOUNTS

Qty	1+	3+	5+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°	Material	Qty per box	Price each 1 to 2
BOX-TOR-INCH	NBR 90 Sh A	114 pieces	55,52 €

All dimensions in mm

Altri prodotti...



SH4

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



BOX-TOR-B

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 20.38 x 1.78mm a 50.16 ...



MFBS

Giunto a soffietto Inox, Inox - con vite a pressione



M2

Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo



RFV63

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, fino a 152 Nm



PRF JL5

Panel accessories, Guarnizione - Ø 5mm




DBC

Panamech, Multi-Beam, Alluminio - con ganascia di serraggio



GE_ET_2RS

Snodo sferico, Cromo duro/PTFE con guarnizioni di tenuta




KS

Chiavetta in barre, Inox - in barre



UGPC

Unità di guida per cilindrico, Cuscinetto corto



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP14 Poliuretano armatura



G-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45

Prodotti correlati



BOX-TOR-TOOL

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, Extraction tools