

# Imperial joint kit, NBR90Sh A

## BOX-TOR-INCH For fasteners and fittings


- Selection of BS imperial sizes
- 7 sizes
- Material:  
Nitrile NBR 90 shore A/ST
- Working temperature range: -30° to +110°C

### Applications

- Suitable for:
- Hydraulic fluids
  - HFA fluids
  - HFB fluids
  - HFC fluids
  - Air

### Info

- Ideal for use in the maintenance dept



### Box contents

Quantity	For thread	A <sup>+0.13</sup> <sub>0</sub>	B <sup>+/-0.13</sup>	C <sup>+/-0.13</sup>	E <sup>+/-0.15</sup>
25	1/8"BSP	15,88	11,84	10,37	2,0
25	1/4"BSP	20,57	15,21	13,74	2,0
15	3/8"BSP	23,80	18,75	17,28	2,0
15	1/2"BSP	28,58	23,01	21,54	2,5
15	5/8"BSP	31,75	24,9	23,49	2,5
15	3/4"BSP	34,93	28,53	27,05	2,5
4	1"BSP	42,80	36,88	33,89	3,2

### DISCOUNTS

Qty	1+	3+	5+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°	Material	Qty per box	Price each 1 to 2
BOX-TOR-INCH	NBR 90 Sh A	114 pieces	55,52 €

All dimensions in mm

## Altri prodotti...



VTAP

Vite a testa magnetica, Con rivestimento in gomma




CLLCLLP

Perno serie lunga, Acciaio - serie lunga



D19 D29

Molla di compressione al metro acciaio, al metro



M0

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



GALRUB

Rullo per trasportatore, Caucciù



APB\_BOU

Asse per morsetti, Tappo di sicurezza



TIF

Asta filettata - DIN975, Inox A2



CSS

Snodo sferico, acciaio/acciaio autolubrificante



CF

Perno folle, Standard - acciaio



PP50

Riduttore a ruota e vite senza fine, da 6.50 a 12.80 Nm



PTA40

Articulated foot with solid base foot  $\varnothing$  40, 3000N



CLR

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio per forcell...

## Prodotti correlati



BOX-TOR-TOOL

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, Extraction tools