

# Box set of standard washers **DIN125**

## BOX-WM

## Steel

- Boxes of standard DIN125 washers
- Rondelles acier zingué

### Application

- Ideal for the maintenance department



### - Box details

Quantity	For screw ØM
100	M3
100	M4
100	M5
100	M6
100	M8
100	M10
50	M12
50	M14
50	M16
25	M18
25	M20
10	M24

### DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc. Prix	-5%		On request

Part N°	Quantity per box	Price each
BOX-WM	810 washers	69,59 €

## Altri prodotti...




PTAF80-PAMF80  
Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø 80



AT5M AT10M  
Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



PCS25ECO  
Pignone a catena - acciaio, 6.35mm



RIMtce  
Ruota di livellamento, Con foro centrale



HD  
Giunto cardanico doppio ad aghi, Sollecitazioni intense



CHB  
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 22 Nm



PAMF120  
Articulated fixable foot, pressed bolt-down base Ø 120, Ø 120



BCAss  
Boccola scanalata Inox, Inox



VEL  
Rotolo a strappo fermacavi, cavi elettrici e pneumatici



AT10courroie  
Cinghia di posizionamento AT, AT10 Poliuretano



SVT30  
Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



MCL  
Manicotto di riduzione, Cilindrico - acciaio

## Prodotti correlati



SHW  
Rondella semplice, Acciaio



BOX-SHNA  
Dado esagonale - DIN934, Valigetta di dadi acciaio



BOX-NINA  
Dado autofrenante - DIN985, Valigetta di dadi acciaio