

# Box set of standard washers **DIN125**

## BOX-WM

## Steel

- Boxes of standard DIN125 washers
- Rondelles acier zingué

### Application

- Ideal for the maintenance department



### - Box details

Quantity	For screw ØM
100	M3
100	M4
100	M5
100	M6
100	M8
100	M10
50	M12
50	M14
50	M16
25	M18
25	M20
10	M24

### DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc. Prix	-5%		On request

Part N°	Quantity per box	Price each
BOX-WM	810 washers	69,59 €

## Altri prodotti...



BCM\_CC

Spazzola cilindrica  
modulare, Filo di crine di cavallo



TBEBASE

Base plate for  
economic mini-table,  
Allows X-Y cross  
tables




JCSss

Giunto cardanico -  
inox, Sollecitazioni  
leggere



PRES7HR

Pressa manuale da  
banco, Pressione fino  
a 700kg



GLT2-27

Guide telescopiche  
per montaggio in  
scanalatura,  
Estensione parziale



ZHBRA

Ingranaggio conico in  
plastica, 1,25:1 2:1  
3:1



BLHB20

Rinvio angolare ad  
albero cavo, fino a  
1.77 Nm



DKONSL

Piedino antivibrante  
conico silicone,  
Fissaggio maschio




GLT3-46

Guide telescopiche  
acciaio, Estensione  
totale



ZHG5

Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)



KITdog

Kit di motorizzazione  
24V, Ruota e vite  
senza fine



SER69K-CLE

Chiusura 1/4 di giro  
per agroalimentare,  
Chiave

## Prodotti correlati



SHW

Rondella semplice ,  
Acciaio



BOX-SHNA

Dado esagonale -  
DIN934, Valigetta di  
dadi acciaio



BOX-NINA

Dado autofrenante -  
DIN985, Valigetta di  
dadi acciaio