

# Boxed set of self tapping inserts

New

## BOXINS300

## For hard materials

- Selection of self tapping inserts with fine external thread

### Assembly

- Refer to INS300

### Applications


- For use in aluminium or other non-ferrous metals, thermoplastics or hardwoods

297 pieces

**NEW!**



Quantity	ØD	L	Ød
30	M5x0,5	6	M3
50	M6,5x0,75	8	M4
20	M8x1	8	M5
40	M8x1	10	M5
20	M9x1	8	M6
20	M9x1	12	M6
40	M10x1,5	14	M6
20	M12x1,5	12	M8
30	M12x1,5	15	M8
20	M14x1,5	18	M10
5	M16x1,5	22	M12
2	M20x1,5	25	M10



### DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc. List	-5%		On request

Part number	Material	Quantity per box	Price each
BOX-INS300	Yellow zinc plated hardened steel	297	305,37 €

## Altri prodotti...



VTLM  
Volantino a 3 lobi,  
Poliammide - Acciaio



BTSS  
Tenditore automatico  
universale per  
tenditore, Per  
ambienti aggressivi




SHSS  
Vite a spalla inox 416,  
Inox 416 pretrattato



ACM\_TRI  
Tirante chiusura in  
gomma, Caucciù




HAS  
Rondella girevole, Vite  
con spalla a testa  
piatta con intaglio



TBV  
Tavola di  
posizionamento  
verticale manuale,  
3kg



HBM  
Guida su semi-binari,  
Boccola di regolazione



CHTRB  
Riduttore a rinvio  
angolare a L o a T,  
fino a 16,5 Nm



AT5P\_AT10P  
Piastra di giunzione  
per cinghia AT, AT10



PPG  
Pistoncino a molla,  
Con flangia di  
fissaggio orizzontale



P20  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
5 Nm



PAP  
Maniglia e battuta per  
porta, Maniglia  
ergonomica

## Prodotti correlati



INS  
Boccola autofilettante  
acciaio, acciaio



INStool  
Boccola autofilettante  
- Attrezzo, Strumento  
di posa



BOX-INS-W  
Inserto autofilettante,  
Box kit - Per legno



INStool  
Boccola autofilettante  
- Attrezzo, Strumento  
di posa