

Boxed set of self tapping inserts

New

BOXINS300

For hard materials

- Selection of self tapping inserts with fine external thread

Assembly


- Refer to INS300

Applications


- For use in aluminium or other non-ferrous metals, thermoplastics or hardwoods

297 pieces

NEW!



Quantity	ØD	L	Ød
30	M5x0,5	6	M3
50	M6,5x0,75	8	M4
20	M8x1	8	M5
40	M8x1	10	M5
20	M9x1	8	M6
20	M9x1	12	M6
40	M10x1,5	14	M6
20	M12x1,5	12	M8
30	M12x1,5	15	M8
20	M14x1,5	18	M10
5	M16x1,5	22	M12
2	M20x1,5	25	M10



DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc. List	-5%		On request


Part number	Material	Quantity per box	Price each
BOX-INS300	Yellow zinc plated hardened steel	297	305,37 €

Altri prodotti...



AT5courroie

Cinghia chiusa
posizionamento AT,
AT5 Poliuretano
armatura in acciaio



T0

Molla di torsione, Inox



SCR

Accessori per ventosa,
Adattatore per inserto



DH

Spina cilindrica,
standard DIN 6325



E40

Riduttore a rinvio
angolare, da 2.30 a
20 Nm




AT10-50ECO

Puleggia dentata di
posizionamento tipo
AT, Serie economica -
AT10 a...



SVG

Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
106,7mm a 121,4mm



PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
liscio



BPLF

Sfera portante alta
sporgenza, Leggero



BOXdh

Box kit di spine
cilindriche DIN6325,
Box kit - standard DIN



KB_WW

Manicotto chiuso a
sfere di precisione,
Economica



BLHB40

Rinvio angolare ad
albero cavo, fino a
10.3 Nm

Prodotti correlati



INS

Boccola autoflettante
acciaio, acciaio



INSTool

Boccola autoflettante
- Attrezzo, Strumento
di posa



BOX-INS-W

Inserto autoflettante,
Box kit - Per legno



INSTool

Boccola autoflettante
- Attrezzo, Strumento
di posa