

Boxed set of self tapping inserts

New

BOXINS300

For hard materials

- Selection of self tapping inserts with fine external thread

Assembly

- Refer to INS300

Applications


- For use in aluminium or other non-ferrous metals, thermoplastics or hardwoods

297 pieces

NEW!



Quantity	ØD	L	Ød
30	M5x0,5	6	M3
50	M6,5x0,75	8	M4
20	M8x1	8	M5
40	M8x1	10	M5
20	M9x1	8	M6
20	M9x1	12	M6
40	M10x1,5	14	M6
20	M12x1,5	12	M8
30	M12x1,5	15	M8
20	M14x1,5	18	M10
5	M16x1,5	22	M12
2	M20x1,5	25	M10



DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc. List	-5%		On request

Part number	Material	Quantity per box	Price each
BOX-INS300	Yellow zinc plated hardened steel	297	305,37 €

Altri prodotti...



BPL
Sfera portante alta sporgenza, Leggero



PCS8ECO
Pignone a catena - acciaio, 8mm (DIN 05B-1)



VML
Volantino a lobi, Vite di pressione



PDR-RD
Piede con ruota integrata, Ruota disassata




AT10courroie
Cinghia di posizionamento AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



ACLCHARJ
Cerniera ad avvitare, Adjusts in 2 directions




KBS_UU
Manicotto chiuso a sfere inox di precisione, Di precisione - inox / ...



MFBC
Giunto a soffietto, Alluminio e bronzo - con ganascia di serraggio



BLH40
Rinvio angolare a L, da 3 a 10.30 Nm



EZYSS
Piedino antivibrante cilindrico inox, inox



CHAupa
Cerniera ad avvitare



SVG
Chiusura a leva regolabile, Corsa da 106,7mm a 121,4mm

Prodotti correlati



INS
Boccola autofilettante acciaio, acciaio



INStool
Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa



BOX-INS-W
Inserto autofilettante, Box kit - Per legno



INStool
Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa