

Boxed set of self tapping inserts

New

BOXINS300

For hard materials

- Selection of self tapping inserts with fine external thread

Assembly

- Refer to INS300

Applications


- For use in aluminium or other non-ferrous metals, thermoplastics or hardwoods

297 pieces

NEW!



Quantity	ØD	L	Ød
30	M5x0,5	6	M3
50	M6,5x0,75	8	M4
20	M8x1	8	M5
40	M8x1	10	M5
20	M9x1	8	M6
20	M9x1	12	M6
40	M10x1,5	14	M6
20	M12x1,5	12	M8
30	M12x1,5	15	M8
20	M14x1,5	18	M10
5	M16x1,5	22	M12
2	M20x1,5	25	M10



DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	Material	Quantity per box	Price each
BOX-INS300	Yellow zinc plated hardened steel	297	305,37 €

Altri prodotti...



TCXR

Tenditore per catena automatico, Con pignone acciaio



E60

Riduttore a rinvio angolare, da 4.50 a 62 Nm



LVT

Mini martinetto motorizzato 4A, 4 ampere



SERB

Interblocco di sicurezza, Chiave universale per serratura a camme




RPCpl

Ruota girevole con piastra, Acciaio - Poliammide




DER63

Motore inox AC asincrono 0,18kW, 0.18kW



TIFbout

Tirante tutto filetto - DIN976A, Acciaio




GPLac

Scovolo, acciaio




PP60

Riduttore a ruota e vite senza fine, da 17.80 a 34 Nm



PRF PSP_PR

Profilato di copertura, Da inserire nelle scanalature



M0

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



ACLBMC

Supporto per sensore per profili alluminio, Porta cellula

Prodotti correlati



INS

Boccola autofilettante acciaio, acciaio



INSTool

Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa



BOX-INS-W

Inserto autofilettante, Box kit - Per legno



INSTool

Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa