



Box kit di chiavette a disco NFE22179

Chiavette in acciaio

BOXKU

- Chiavette a disco secondo NFE22179 (DIN6888)

Applicazione


- Ideale per i servizi di manutenzione o le officine

NUOVO!



Dettaglio del box kit

Quantità	A(h9)	B(h11)	C(h11)
50	3	3,7	10
50	4	5,0	13
25	5	6,5	16
25	5	7,5	19
25	6	9,0	22
25	6	10,0	25
15	8	11,0	28
10	8	13,0	32
2	8	15,0	38
2	10	16,0	45
1	12	19,0	65
1	12	24,0	80



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	

Codici **BOX-KU** Quantità per box **231 pezzi**

Stock*

Prezzo unit.



211,75 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DFG

Ventosa, silicone



SLB

Pistoncino a molla,
inox



H3

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2



T5M T10M

Cinghia aperta al
metro tipo T, T10
Poliuretano armatura
in acciaio



ABL100005

Spazzola antistatica,
Standard



GFX

Giunto a dentatura
bombata serie
economica, Acciaio e
poliammide



NPTF20

Morsetto di
collegamento, Fisso
Ø10 a Ø14



CHB

Double output shaft,
For CHB gearbox



PLA

Magnete, Magnete
piatto con foro
maschiato



RESC

Ruote con supporto di
livellamento, Ruote
con supporto di



PPD

Pistoncino a molla,
Per lamiera



PCS37

Pignone a catena -
acciaio, 9.525mm
(DIN06B-1)

Prodotti correlati



BOXKK

Box kit di chiavette,
Box kit - Acciaio o
inox