



Box kit di chiavette a disco NFE22179

Chiavette in acciaio

BOXKU

- Chiavette a disco secondo NFE22179 (DIN6888)

Applicazione


- Ideale per i servizi di manutenzione o le officine

NUOVO!



Dettaglio del box kit

Quantità	A(h9)	B(h11)	C(h11)
50	3	3,7	10
50	4	5,0	13
25	5	6,5	16
25	5	7,5	19
25	6	9,0	22
25	6	10,0	25
15	8	11,0	28
10	8	13,0	32
2	8	15,0	38
2	10	16,0	45
1	12	19,0	65
1	12	24,0	80



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	

Codici	Quantità per box	Stock*	Prezzo unit.
BOX-KU	231 pezzi	✓	211,75 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CDC

Molla di compressione
conica, Conica



BTE

Tenditore automatico
universale, Per
applicazioni correnti



M0

Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica
lavorata (delrin)



GDR880

Guida dritta, Serie
880 e 881



BPTR_M

Tappo per tubo, Con
inserto maschiato



CFUURSS

Perno folle inox,
Standard - inox



RAG-12-M8

Guida di scorrimento
a rotelle, Sistema di
ancoraggio



GMK17_BROSSE

Spazzola, Per
imbottigliamento e
imballaggio



FBL4004_K7

Spazzola al metro
fibre PA6 da Ø0,3 a
Ø0,5, Poliammide



RURp

Ruota girevole a
doppio bloccaggio,
Poliuretano - Mozzo



PTA150

Piede snodato con
base stampata Ø150,
Ø 150



ZG3

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)

Prodotti correlati



BOXKK

Box kit di chiavette,
Box kit - Acciaio o
inox