

- Chiavette a disco secondo NFE22179 (DIN6888)

Applicazione


- Ideale per i servizi di manutenzione o le officine

NUOVO!



Dettaglio del box kit

Quantità	A(h9)	B(h11)	C(h11)
50	3	3,7	10
50	4	5,0	13
25	5	6,5	16
25	5	7,5	19
25	6	9,0	22
25	6	10,0	25
15	8	11,0	28
10	8	13,0	32
2	8	15,0	38
2	10	16,0	45
1	12	19,0	65
1	12	24,0	80



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	Su richiesta

Codici **BOX-KU** Quantità per box **231 pezzi**

Stock*



Prezzo unit.

211,75 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PM3
Coppia ruota e vite
senza fine, Bronzo



SCR
Accessori per ventosa,
Adattatore per inserto



BLH20
Rinvio angolare a L,
da 0.53 a 1.77



MEB
Ingranaggio conico in
plastica stampata, 1:1



SHA
Volantin pieno,
Poliammide



PPD
Pistoncino a molla,
Per lamiera



NCT
Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso



EHD16
Riduttore coassiale,
da 210 a 380 Nm



RBGpl
Ruota girevole con
piastra, Acciaio -



GG2
Ingranaggio dritto
rettificato, Acciaio



SVT20
Martinetto a vite - Vite
traslante, Vite



ACAss
Albero scanalato Inox
304, Inox

Prodotti correlati



BOXKK
Box kit di chiavette,
Box kit - Acciaio o
inox