

Box kit di spine beta

New

BOX-BETA


Copiglie acciaio

- Copiglie beta in acciaio zincato bianco

Applicazioni

- Ideale per i servizi di manutenzione o le officine

NUOVO!



Dettagli del box kit

Quantità	ØD	L
50	2	47
40	2,5	64
30	3	68
8	4	86
5	5	97
5	6	108

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codici	Quantità per box	Prezzo unit.
BOX-BETA	138 pezzi	91,68 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Slitta di regolazione
Domino 30, Slitta
DOMILINE 30



Copiglia per tubo, Clip
per tubo



Rinvio angolare ad
albero cavo, fino a
10.3 Nm



Guida mini Drylin® N,
Larghezza 17 mm



Pressore a molla con
esagono incassato,
LONG-LOK - corpo e
spina in ...



Vite a ricircolo di
sfere, Dado cilindrico



Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2




Ingranaggio conico in
plastica, 1:1



Piede snodato con
base stampata Ø50,



Ingranaggio dritto
acciaio - serie ECO,




Rotella per profilo
alluminio, per



Rinvio angolare a L,
da 1.32 a 4.40 Nm

Prodotti correlati



Copiglia beta, Beta