

Box kit di spine cilindriche **DIN6325** **New**

BOXDH

Copiglie acciaio

- Copiglie in acciaio secondo
DIN6325

Applicazioni


- Ideale per i servizi di
manutenzione o le officine

NUOVO!



Dettaglio del box kit

Quantità	ØD	L
100	2	10
50	2	32
100	3	10
50	3	20
100	4	10
30	4	24
50	5	12
40	5	24
30	5	36
50	6	10
40	6	16
30	6	20
25	6	30
20	6	40
30	8	20
20	8	40
20	10	24
10	10	40
10	12	40




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	

Codici	Quantità per box	Stock*	Prezzo unit.
BOX-DH	805 pezzi	✓	129,72 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 22 Nm



WING

Dado ad alette per serraggio manuale, Acciaio (ANSI B18-17)



RDE-W

Rondella di tenuta Hygienic Usit®, Inox - EPDM bianco



SSG2_304L

Ingranaggio dritto
Inox, Inox 304L



VDSCB

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Piastri di base per il blo...



GG1

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



PLN

Distanziatore cilindrico, termoplastica



PITA

Pistoncino a molla, con maniglia a T



PRF-SCL

Sistema di chiusura per profili alluminio,




SSBRA

Ingranaggio conico inox, 1:1



VDSQCB

Bloccaggio scorrevole per la regolazione,



RPP

Piastra di giunzione per cinghia RPP, RPP5

Prodotti correlati



DH

Spina cilindrica, standard DIN 6325