

New Box kit di spine filettate **DIN7979D**

Copiglie acciaio

BOXDHX

- Copiglie cilindriche con foro filettato secondo DIN7979D

Applicazioni


- Ideale per i servizi di manutenzione o le officine

NUOVO!



Dettaglio del box kit

Quantità	ØD	L
30	5	20
20	6	24
20	6	30
20	8	24
20	8	30
20	8	40
20	10	30
15	12	40
10	16	60



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	Su richiesta

Codici

BOX-DHX

Quantità per box

175 pezzi

Stock*




Prezzo unit.

169,93 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



RDE-W

Rondella di tenuta Hygienic Usit®, Inox - EPDM bianco



PAP

Maniglia e battuta per porta, Maniglia ergonomica



PAMF120

Articolata fixable foot, pressed bolt-down base Ø 120, Ø 120



RUR

Ruota, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra scorrevole)



WINGbr

Vite ad alette DIN316, Ottone DIN 316



P60

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 118 Nm



BDM

Perno ad innesto per boccola magnetica, Bloccaggio magnetico rapido ...



CHB

Double output shaft, For CHB gearbox



CHA60

Cerniera, Rettangolare forata o




RAG-12-M8

Guida di scorrimento a rotelle, Sistema di



GLT3E-50

Guide telescopiche acciaio, Estensione



BLHM20

Rinvio angolare, fino a 1.77 Nm

Prodotti correlati



DHX

Spina cilindrica filetto interno, estraibile DIN 7979D