

New Box kit di spine filettate **DIN7979D**

Copiglie acciaio

BOXDHX

- Copiglie cilindriche con foro filettato secondo DIN7979D

Applicazioni


- Ideale per i servizi di manutenzione o le officine

NUOVO!



Dettaglio del box kit

Quantità	ØD	L
30	5	20
20	6	24
20	6	30
20	8	24
20	8	30
20	8	40
20	10	30
15	12	40
10	16	60



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	Su richiesta

Codici

BOX-DHX

Quantità per box

175 pezzi

Stock*



Prezzo unit.

169,93 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHM63-MOT

Motoriduttore AC
asincrono 0,37 a
1,5kW, 0.37 a 1.5kW



ZBconique

Ingranaggio conico in
plastica, 1:1



YG2

Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6




BHC

Vite a testa bombata
BHC , Inox A2



NSA

Connettore rinvio
d'angolo, Articolato



PRL

Profilo supporto per
catena, Profilo ad L ad
incastro



ACLBMC

Supporto per sensore
per profili alluminio,
Porta cellula



RDCss

Tenditore, Inox



WING

Dado ad alette per
serraggio manuale,
Acciaio (ANSI B18-17)



PM4

Coppia ruota e vite
senza fine, Bronzo



RAG-12-M8

Guida di scorrimento
a rotelle, Sistema di
ancoraggio



LINK64

Motoriduttore AC
sincrono, da 1.3 a
6Nm

Prodotti correlati



DHX

Spina cilindrica filetto
interno, estraibile DIN
7979D