

New

Box kit di spine elastiche ISO 8752

Copiglie acciaio

BOXSAP

- Copiglie elastiche tagliate in acciaio secondo ISO 8752


Applicazioni

- Ideale per i servizi di manutenzione o le officine

NUOVO!

Dettaglio del box kit

Quantità	ØD	L
50	2	20
50	3	30
50	3	40
50	4	30
50	4	40
50	4	50
30	5	40
30	5	50
20	5	60
20	6	40
20	6	50
20	6	60
10	8	30
10	8	40
10	8	50
10	8	60
10	8	80
5	10	40
5	10	80



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc. Prezzo		-5%	Su richiesta

Codici	Quantità per box	Stock*	Prezzo unit.
BOX-SAP	500 pezzi	✓	97,33 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



LRM2

Dado trapezoidale, Bronzo - 2 filetti



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



ACLEPP

Angolare, 8 fori



NDS20

Connettore di serraggio, Parallela



MDPOT

Potenziometro,



CAP821

Catena a tapparella dritta, Larga serie 821



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



ZG0

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



SSG0

Ingranaggio dritto Inox, Inox 304L



HW_HT

Guida su semi-binari, Binario



COA-COG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio piana per f...

Prodotti correlati



SRP

Spina cilindrica ISO8752, elastica ISO 8752