

## BPFL

## Flangia con 2 punti di fissaggio / a carico leggero



- **Supporto in lamiera stampata con cuscinetto**

- Materiale:

Acciaio

### Utilizzo

- Montaggio semplice del cuscinetto volante,  
carico leggero



Carico (kN)

Codice	Dinamico C	Statico Co
BPFL201	9,2	4,48
BPFL202	9,2	4,48
BPFL203	9,2	4,48
BPFL204	12,2	6,30
BPFL205	13,3	7,46
BPFL206	18,5	10,80
BPFL207	24,5	14,60

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØD	H	A	E	B	S	G	W	Dimens. vite	B1	N	Massa (kg)	Stock	Prezzo unit. da 1 a 5
BPFL201	12	81	63,5	59	14	7,1	4,0	49	M6	22	6,0	0,19	✓	9,20 €
BPFL202	15	81	63,5	59	14	7,1	4,0	49	M6	22	6,0	0,19	✓	9,23 €
BPFL203	17	81	63,5	59	14	7,1	4,0	49	M6	22	6,0	0,19	✓	9,59 €
BPFL204	20	90	71,5	67	16	9,0	4,0	56	M8	25	7,0	0,24	✓	10,07 €
BPFL205	25	95	76,0	71	18	9,0	4,0	60	M8	27	7,5	0,28	✓	11,29 €
BPFL206	30	113	90,5	84	18	11,0	5,2	71	M10	30	8,0	0,38	✓	14,89 €
BPFL207	35	122	100,0	94	20	11,0	5,2	81	M10	32	8,5	0,50	✓	17,54 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



UGCG

Unità di guida per cilindrico, Colonna di guida



G2

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



DKN

Giunto a soffietto Gerwah®, da 0.4 a 10Nm



DOMI120

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



BSM\_LOK

Pressore a molla con esagono incassato, LONG-LOK - corpo e spina in ...



PTA50ssEB

Piede snodato con base stampata Ø50, Piede snodato



PCS37

Pignone a catena - acciaio, 9.525mm (DIN06B-1)




PPF

Pistoncino a molla, con flangia



BOXKU

Box kit di chiavette a disco, Box kit di chiavette a disco - acciaio



PB

Cuscinetto in plastica, Plastica - materiale sfere : inox



HW\_HT

Guida su semi-binari, Binario



GLT2-17

Guide telescopiche per montaggio in scanalatura, Estensione parziale

## Prodotti correlati



BPF

Supporto a flangia tonda con cuscinetto, Lamiera



BPP

Supporto ritto in lamiera con cuscinetto, Lamiera



BPFLss

Supporto a flangia ovale a carico leggero inox, Inox