

Flanged sheet stainless steel housing for light loads

Flange with 2 mounting holes

BPFLSS



- Palier tôle emboutie
- Matière :
inox

Application

- Mounting a simple bearing, suitable for light loads only

NEW:
stainless steel
range

stainless
steel



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	40+	60+
Disc.	List	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØD	A	E	B	M	S	T	F	Bolt size	B1	N	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 5
BPFL204/SS	20	90	71	67	16	8,7	2	55,5	M8	25	7	0,22	✓	18,48 €
BPFL205/SS	25	95	76	71	18	8,7	2	60,5	M8	27	7,5	0,27	✓	21,67 €
BPFL206/SS	30	113	90,5	84	18	10,3	2,6	71,5	M10	30	8	0,41	✓	32,11 €
BPFL207/SS	35	122	100	94	20	10,5	2,6	81,0	M10	32	8,5	0,55	-	55,06 €

Dimensions in mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC SUPPLEMENT 2019

101

Altri prodotti...




BLHM40

Rinvio angolare, fino a 10.3 Nm



HTD5M_15

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Acciaio



CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 73 Nm



GARQT

Perno di bloccaggio tipo ¼ di giro, ¼ di giro



VBFP

Volantino a 6 lobi - boccaia passante, Duroplast - Inox



CHM30

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 28 Nm



MFBC

Giunto a soffietto, Alluminio e bronzo - con ganascia di serraggio



CHN_CHNSS

Catena dritta a maglie lunghe, Acciaio zincato



PCLA_M

Maniglia a ripresa - femmina, Plastica



BOXKK

Box kit di chiavette, Box kit - Acciaio o



PW_PWG05

Ruota di precisione, Bronzo



CF

Perno folle, Standard - acciaio

Prodotti correlati



BPPss

Supporto ritto in lamiera con cuscinetto inox, Inox



BPFss

Supporto a flangia tonda a carico leggero inox, Inox



BPFL

Supporto a flangia ovale con cuscinetto, Lamiera



UCFL_SS

Cuscinetto a flangia ovale tutto inox, Inox