

# Flanged sheet stainless steel housing for light loads

Flange with 2 mounting holes

BPFLSS




- Palier tôle emboutie
- Matière :  
inox

## Application

- Mounting a simple bearing, suitable for light loads only

**NEW:**  
stainless steel  
range

stainless  
steel



## DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	40+	60+
Disc.	List	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØD	A	E	B	M	S	T	F	Bolt size	B1	N	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 5
BPFL204/SS	20	90	71	67	16	8,7	2	55,5	M8	25	7	0,22	✓	18,48 €
BPFL205/SS	25	95	76	71	18	8,7	2	60,5	M8	27	7,5	0,27	✓	21,67 €
BPFL206/SS	30	113	90,5	84	18	10,3	2,6	71,5	M10	30	8	0,41	✓	32,11 €
BPFL207/SS	35	122	100	94	20	10,5	2,6	81,0	M10	32	8,5	0,55	-	55,06 €

Dimensions in mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

## Altri prodotti...



IN2

Ingranaggio interno,  
Acciaio 20NCD2



PW\_PWG25

Ruota di precisione,  
Bronzo



SH3

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Acciaio 20NCD2



CHA\_GC\_95S

Cerniera (tutto inox),  
A saldare



CHMR75

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
298 Nm



CCL5S

Capocorda ad  
occhio, Inox



PITA

Pistoncino a molla,  
con maniglia a T



EPRC

Dado cilindrico a  
passo lungo, Dado  
cilindrico-fino a 40mm  
di corsa ...



BAGtr

Anello di tenuta per  
vite trapezoidale,  
Alluminio



SH2

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Acciaio 20NCD2



H02

Giunto cardanico  
semplice ad aghi,  
Sollecitazioni intense



DGSI

Testa a snodo  
femmina, Acciaio /  
acciaio - Serie  
economica

## Prodotti correlati



BPPss

Supporto ritto in  
lamiera con  
cuscinetto inox, Inox



BPFss

Supporto a flangia  
tonda a carico leggero  
inox, Inox



BPFL

Supporto a flangia  
ovale con cuscinetto,  
Lamiera



UCFL\_SS

Cuscinetto a flangia  
ovale tutto inox, Inox