



Spring loaded ball transfer unit

For heavy loads


BPHRF

- Ball transfer unit with solid body
- For heavy loads
- Machined bodies and covers
- Lubricated for life
- Orientation: horizontal with ball upwards
- Unique drainage hole
- Max. speed: 1.5m/s
- Working temperature range: -30 to +100°C
- Materials:
Galvanised steel body and chromed steel balls



Advantages

- Good resistance to shocks



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	40+	60+
Disc.	Net	-10%	-15%	-20%	On request

Part N°	Ødw ball	ØA	B	ØC	D	E	Carrying capacity (kg)	Load at max		Price each 1 to 5
								Deflection	deflection	
BPHRF22-39	22	39,0	58,0	50	14,0	53,5	70	4,5	90	66,18 €
BPHRF30-48	30	48,5	70,0	62	17,5	63,0	135	7,0	170	104,32 €
BPHRF45-66	45	66,5	100,5	85	25,5	90,0	230	10,5	290	136,41 €

All dimensions in mm

0 825 88 6000
 Service 0,15 € / min
 + prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLEMENT 2019

263

Altri prodotti...



MHSC

Giunto flessibile a disco semplice, Disco semplice



BDM

Perno ad innesto per boccola magnetica, Bloccaggio magnetico rapido ...



T5-16ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T5 allu...



BEAB

Manopola, stella, antibatterico



GG2

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato




ESCON

Accessori per variatore di velocità 5A, Cavo USB per connessione PC



CFS

Perno folle mini, Miniatura



PRF_PSA

Rotella per profilo alluminio, Supporto d'albero




HTD14M_85

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Ghisa



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



UCF_PBT

Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox, Polimero e inox



PRF_BASE

Elementi di ancoraggio, Basamento

Prodotti correlati



BPHR

Sfera portante, Forte