

Ball transfer unit with threaded stud

For heavy loads

BPHT

- Ball transfer unit with solid body
- For heavy loads
- Machined bodies and covers
- Lubricated for life
- Orientation: horizontal with ball upwards
- Unique drainage hole
- Max. speed: 1.5m/s
- Working temperature range: -30 to +100°C
- Materials:


BPHT:galvanised steel body and chromed steel balls

BPHT/AS:galvanised steel body and 420 stainless steel balls



Advantages

- Good resistance to shocks



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	40+	60+
Disc.	Net	-10%	-15%	-20%	On request

Part N°	Ødw ball	ØA	B	C	D	E	ØF	Carrying capacity (kg)	Weight (kg)	Price each 1 to 5
Steel body, steel balls										
BPHT15-25	15	25	46	26,0	5	20,0	M8x1,25	60	0,083	13,12 €
BPHT22-36	22	36	62,9	37,5	4,5	25,4	M12 x 1,75	180	0,256	20,54 €
BPHT30-45	30	45	69,2	43,8	6,5	25,4	M12 x 1,75	350	0,440	26,27 €
BPHT45-62	45	62	107,3	66,0	8,5	41,3	M20 x 2,5	600	1,360	79,93 €
Stainless steel body, stainless steel balls										
BPHT15-25/AS	15	25	46	26,0	5	20,0	M8x1,25	50	0,083	11,63 €
BPHT22-36/AS	22	36	62,9	37,5	4,5	25,4	M12 x 1,75	180	0,256	18,26 €
BPHT30-45/AS	30	45	69,2	43,8	6,5	25,4	M12 x 1,75	350	0,430	24,07 €
BPHT45-62/AS	45	62	107,3	66,0	8,5	41,3	M20 x 2,5	600	1,350	97,21 €

All dimensions in mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel


cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLEMENT 2019

261

Altri prodotti...



IN1

Ingranaggio interno,
Plastica lavorata
(delrin)



NCT

Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso



NCT

Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso



SUPTOOL

Attrezzo di montaggio
per calettatori, Per
calettatori di
bloccaggio



ACLERP

Rulliera, Senza guida
laterale



HFL

Ruota libera,
Combinata ad aghi



SVG

Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
118mm a 130,5mm



DBC

Panamech, Multi-
Beam, Alluminio - con
ganascia di serraggio



BTESS

Tenditore automatico
universale per
tenditore, Per
ambienti aggressivi



RJA00_28

Guarnizione in
gomma, Da
agganciare



CHINV

Cerniera invisibile,
Invisibile - Apertura
90°



RURt

Ruota girevole a foro
centrale, Poliuretano -
Mozzo alluminio -
(Ultra...

Prodotti correlati



BPH

Sfera portante a
incastro cilindrico,
Forte



BPHT

Sfera portante
fissaggio con perno
filettato, Forte