

# Sfera portante a incastro

Per carico leggero

**BPLE**

- Sfera portante per la movimentazione in lamiera stampata
- Tenuta a pressione per una rapida installazione/sostituzione in caso di accesso a un solo lato della superficie di montaggio
- Per carico leggero
- Struttura in lamiera stampata
- Con foro di drenaggio e guarnizione in feltro.
- Orientamento: orizzontale e sfera verso l'alto
- Velocità massima: 1m/s
- T°. d'utilizzo: da -20 a +70°C
- Materiali:




**BPL:** corpo in acciaio zincato e sfere in acciaio

**BPL/SS:** corpo in acciaio inox e sfere in acciaio inox 420

## Vantaggi

- Compensa le irregolarità del diametro del calibro della sede grazie agli anelli di fissaggio



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc. Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta	

Codici	ØDW sfera	ØA	B	C	ØD	E	F	Capacità di carico		
								(kg)	Massa (g)	Prezzo unit. 1 a 5
<b>Corpo acciaio / sfere acciaio</b>										
BPLE15-24	15	24	9,5	4,6	31	21,0	2,8	60	0,041	3,56 €
BPLE22-36	22	36	9,8	3,9	45	29,5	2,9	160	0,128	6,54 €
BPLE30-45	30	45	13,8	6,8	55	37,0	3,6	280	0,253	9,89 €
BPLE45-62	45	62	19,0	9,0	75	53,5	4,0	600	0,720	47,91 €
<b>Corpo inox / sfere inox</b>										
BPLE15-24/SS	15	24	9,5	4,6	31	21,0	2,8	40	0,039	11,01 €
BPLE22-36/SS	22	36	9,8	3,9	45	29,5	2,9	90	0,125	14,07 €
BPLE30-45/SS	30	45	13,8	6,8	55	37,0	3,6	200	0,271	23,94 €
BPLE45-62/SS	45	62	19,0	9,0	75	53,5	4,0	260	0,710	115,61 €


Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




BAG-MI

Anello di serraggio con intaglio e maniglia a leva, Acciaio



CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 73 Nm




CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



DOG258

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 12 a 15 Nm




H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



SDG\_SS

Supporto con tirante ad occhio, Inox



BOX-TOR-TOOL

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, Extraction tools



BPL

Sfera portante con flangia, Leggero



G4-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO,



ACLERP

Rulliera, Con guida laterale



CHA225

Cerniera ad avvitare, 225 gradi



BABV

Ball lock pins lockable, Stainless steel

## Prodotti correlati



BPHfclip

Sfera portante, Anello di fissaggio - montaggio dall'alto



BPL

Sfera portante con flangia, Leggero



BPPE

Sfera portante a incastro, Leggero



BPPE

Sfera portante, Leggero