



- Positioning and locating screw
- Slotted set screw
- Working temperature : -30°C to +50°C
- Materials :
 - Body : plastic
 - Ball : stainless steel or plastic
 - Spring : Stainless steel 1,4310

NEW!



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Disc. Prix		-5%	-10%	-15%	-20%	-25%	On request

Part number	Ød	Ød1	L	H	Pressure (N)		Price each. 1 to 5
					initial	final	
Stainless steel ball							
BPM6Z/SS	M6	3,5	14	1,0	9	13	1,51 €
BPM8Z/SS	M8	5,0	16	1,5	15	30	1,85 €
BPM10Z/SS	M10	6,0	19	2,0	20	40	2,19 €
Plastic ball							
BPM6Z/P	M6	3,5	14	1,0	9	13	1,72 €
BPM8Z/P	M8	5,0	16	1,5	15	30	2,15 €
BPM10Z/P	M10	6,0	19	2,0	20	40	2,35 €

Altri prodotti...



MFB_MHB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 4:1



BSM_LOK

Pressore a molla con esagono incassato, LONG-LOK - corpo e spina ino...



NKX

Cuscinetto combinato senza anello interno, Needle and roller bearings



KB_UU

Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



CHA1056_U20

Cerniera ad avvitare, Sezione 90X60



PSEC

Maniglia a ponte di sicurezza, Termoplastica



GAC

Chiusura a leva con serratura, Riscontro grezzo



PTA40ssEB

Articulated foot with sheet metal base Ø40, Ø 40



TS01_TW01

Guida lineare su binario Drylin® T, fino al 7000 N



BOX-TOR-INCH

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, For fasteners



YG2

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



BH02

Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio con circlips

Prodotti correlati



BPM-Z

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Corpo plastica + sf...



BPM_LOK

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, LONG-LOK - Acciaio



BLM

Pressore liscio a molla, Corpo termoplastica



BPM

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Acciaio