Pressore a molla con intaglio


BPM

Con puntale a sfera

- ***Per posizionamento e indicizzazione***
- *Materiale:*
  - ***Versione acciaio:***
  - *Corpo acciaio classe 5.8 brunito*
  - *Sfera acciaio trattato rettificato*
  - *Molla acciaio*
  - ***Versione inox:***
  - *Corpo inox 303*
  - *Sfera inox 420 trattato rettificato*
  - *Molla inox*



Versione in acciaio




Versione inox

Applicazioni


- *Posizionamento alberi*
- *Indicizzazione maniglie/pulsanti*

Vedere anche...


- *Pressore a molla* **BSM, BPM/LOK** *e* **BSM/LOK**



Esempio di montaggio: colonna regolabile



Esempio di montaggio: puntale di posizionamento



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	-40%	Su richiesta

Codice Acciaio	Codice Inox	ØD	ØD1	L	H	N	Forza di pressione (N) F1 a vuoto	F2 con carico	Massa appross. (g)	Stock* Acciaio	Stock* Inox	Prezzo unit. da 1 a 5 Acciaio	Prezzo unit. da 1 a 5 Inox
BPM3	BPM3SS	M3	1,5	7	0,5	0,4	1,5	3	0,2	✔	✔	2,22 €	6,25 €
BPM4	BPM4SS	M4	2,5	9	0,8	0,6	4	10	0,6	✔	✔	1,60 €	5,18 €
BPM5	BPM5SS	M5	3,0	12	0,9	0,8	6	11	0,9	✔	✔	1,60 €	5,21 €
BPM6	BPM6SS	M6	3,5	14	1,0	1,0	9	13	1,5	✔	✔	1,60 €	5,22 €
BPM8	BPM8SS	M8	5,0	16	1,5	1,2	15	30	3,5	✔	✔	2,22 €	6,90 €
BPM10	BPM10SS	M10	6,0	19	2,0	1,6	20	35	7,0	✔	✔	2,33 €	7,73 €
BPM12	BPM12SS	M12	8,0	22	2,5	2,0	30	55	10,0	✔	✔	3,65 €	9,55 €
BPM16	BPM16SS	M16	10,0	24	3,5	2,5	65	125	24,0	✔	✔	4,85 €	11,41 €
BPM20	BPM20SS	M20	12,0	30	4,5	2,5	80	160	44,3	✔	-	7,40 €	14,88 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...



ACLBTS

Sistema di chiusura per profili alluminio, Spessore per blocca porta...



BLHM60

Rinvio angolare, fino a 70 Nm



ZG0

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



EX

Albero per riduttori E, Albero semplice per riduttori E



MSP3815

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con pe...




LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere




PENC

Maniglia da incasso, montaggio a scatto



P45

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 40 Nm



PM2

Ruota per vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



RLX

Rullo folle plastica, PVC



ZA

Albero per guida lineare, Acciaio temprato



DOMI50

Slitta di regolazione Domino 50, Slitta DOMILINE 50 con contatore e ...

Prodotti correlati



BPM_LOK

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, LONG-LOK - Inox 303



BPM

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Acciaio



BPM_LOK

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, LONG-LOK - Acciaio



BLM

Pressore liscio a molla, Corpo inox