

- Per posizionamento ed indicizzazione con sicurezza LONG-LOK per evitare il disserraggio

- Materiale:

**Versione acciaio:**

- Corpo acciaio classe 5.8 brunito con inserto nylon "Long Lok"
- Sfera acciaio trattato rettificato
- Molla acciaio

**Versione inox:**

- Corpo inox 303
- Sfera inox 420 trattato rettificato con inserto nylon "Long Lok"
- Molla inox



Versione acciaio




Versione inox

### Vantaggi


- Garantisce il blocco in caso di vibrazioni
- Coppia di disserraggio molto elevata
- Blocco in tutte le posizioni

### Applicazioni

- Per utilizzi ripetitivi



Esempio di montaggio:  
puntale di posizionamento



Misura	Coppia di serraggio (Nm)	Coppia di disserraggio (Nm)
M3	0,10	0,25
M4	0,10	0,25
M5	0,10	0,25
M6	0,25	0,45
M8	0,40	0,60
M10	0,70	0,80
M12	1,00	1,20
M16	4,20	4,30

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-25%	-40%	Su richiesta

Codice		ØD	ØD <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub> <sup>±0.5</sup>	H	N	Forza di pressione (N)		Stock <sup>†</sup>		Prezzo Unit. da 1 a 5	
Acciaio	Inox							F <sub>1</sub> a vuoto	F <sub>2</sub> con carico	Acciaio	Inox	Acciaio	Inox
BPM3/LOK	BPM3SS/LOK	M3	1,5	7	4	0,5	0,4	1,5	3	✓	✓	7,23 €	12,01 €
BPM4/LOK	BPM4SS/LOK	M4	2,5	9	5	0,8	0,6	4,0	10	✓	✓	3,71 €	8,24 €
BPM5/LOK	BPM5SS/LOK	M5	3,0	12	6	0,9	0,8	6,0	11	✓	✓	3,84 €	8,32 €
BPM6/LOK	BPM6SS/LOK	M6	3,5	14	7	1,0	1,0	9,0	13	✓	✓	3,93 €	8,32 €
BPM8/LOK	BPM8SS/LOK	M8	5,0	16	8	1,5	1,2	15,0	30	✓	✓	4,75 €	10,57 €
BPM10/LOK	BPM10SS/LOK	M10	6,0	19	9	2,0	1,6	20,0	35	✓	✓	4,97 €	12,13 €
BPM12/LOK	BPM12SS/LOK	M12	8,0	22	10	2,5	2,0	30,0	55	✓	-	13,72 €	20,28 €
BPM16/LOK	BPM16SS/LOK	M16	10,0	24	14	3,5	2,5	65,0	125	-	-	17,59 €	25,46 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PC5505S  
Pignone a catena -  
Inox, 12.7mm (DIN  
08B-1)



DBL821  
Rotella per catena,  
Serie 821



BPHRF  
Sfera portante, Forte



CHM30  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
28 Nm



AT10courroie  
Cinghia di  
posizionamento AT,  
AT10 Poliuretano  
armatura in acciaio



PSG1HC  
Ingran. dritto di  
precisione trattato  
skiving, Acciaio  
20NCD2 cement...



PCS37K  
Pignone a catena  
dentatura temprata,  
9.525mm (DIN06B-1)



BLHM70  
Rinvio angolare, fino a  
128 Nm




PO  
Maniglia a ponte -  
Multi-settore, Foro  
cieco maschiato



BH01  
Cuscinetto radiale  
flangiato, Montaggio :  
pressione e colla



M2  
Coppia ruota e vite  
senza fine, Bronzo



PRZ  
Profilo supporto per  
catena, Profilo a Z da  
posare

## Prodotti correlati



BPM  
Pressore a molla con  
intaglio e puntale a  
sfera, Acciaio



BPM\_LOK  
Pressore a molla con  
intaglio e puntale a  
sfera, LONG-LOK -  
Inox 303



BPM-Z  
Pressore a molla con  
intaglio e puntale a  
sfera, Corpo plastica  
+ sf...



BPMc  
Pressore a molla con  
intaglio e puntale a  
sfera, Corpo inox 303  
+ ce...