Pressore liscio a molla


Con puntale a sfera

BLM

- ***Pressore per posizionamento e indicizzazione***
- *Materiali:*
  Corpo: inox o termoplastica
  Molla: inox
  Sfera: inox o delrin

NUOVO !





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-25%	-40%	Su richiesta

Codice	Sfera	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	H	Forza di pressione iniziale F1 (N)	Forza di pressione finale F2 (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
Corpo inox												
BLM5SS	inox	5	4	5,6	6	1	1,0	4	7	0,60	✔	1,94 €
BLM6SS	inox	6	5	6,5	7	1	1,5	6	12	1,00	✔	2,07 €
BLM8SS	inox	8	6,5	8,5	9	1	1,8	6	12	2,00	✔	2,54 €
BLM10SS	inox	10	8	12,0	13,5	2,5	2,7	10	20	6,00	✔	3,30 €
BLM5P	Delrin	5	4	5,6	6	1	0,6	4	7	0,60	✔	2,25 €
BLM6P	Delrin	6	5	6,5	7	1	1,1	6	12	1,00	-	2,29 €
BLM8P	Delrin	8	6,5	8,5	9	1	1,5	6	12	2,00	✔	2,86 €
BLM10P	Delrin	10	8	12,0	13,5	2,5	2,3	10	20	6,00	✔	3,61 €
Corpo termoplastica												
BLM5PS	inox	5	4	5,6	6	1	1,0	4	7	0,40	-	1,17 €
BLM6PS	inox	6	5	6,5	7	1	1,5	6	12	0,70	-	1,35 €
BLM8PS	inox	8	6,5	8,5	9	1	1,8	6	12	1,50	✔	1,52 €
BLM10PS	inox	10	8	12,0	13,5	2,5	2,7	10	20	3,14	✔	2,86 €
BLM5PP	Delrin	5	4	5,6	6	1	1,2	4	7	0,35	✔	1,36 €
BLM6PP	Delrin	6	5	6,5	7	1	1,5	6	12	0,66	✔	1,47 €
BLM8PP	Delrin	8	6,5	8,5	9	1	2	6	12	1,46	✔	1,75 €
BLM10PP	Delrin	10	8	12,0	13,5	2,5	2,7	10	20	1,44	✔	3,37 €

**Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm*

Pressore a molla con intaglio


BPM

Con puntale a sfera

- ***Per posizionamento e indicizzazione***
- *Materiale:*
  - ***Versione acciaio:***
  - *Corpo acciaio classe 5.8 brunito*
  - *Sfera acciaio trattato rettificato*
  - *Molla acciaio*
  - ***Versione inox:***
  - *Corpo inox 303*
  - *Sfera inox 420 trattato rettificato*
  - *Molla inox*



Versione in acciaio




Versione inox

Applicazioni


- *Posizionamento alberi*
- *Indicizzazione maniglie/pulsanti*

Vedere anche...


- *Pressore a molla* ***BSM, BPM/LOK*** *e* ***BSM/LOK (vol. 1 da p.21 a 25)***



Esempio di montaggio:
colonna regolabile



Esempio di montaggio:
maniglia posizionabile



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	-40%	Su richiesta

Codice Acciaio	Codice Inox	ØD	ØD1	L	H	N	Forza di pressione (N) F1 a vuoto	Forza di pressione (N) F2 con carico	Massa appross. (g)	Stock* Acciaio	Stock* Inox	Prezzo unit. da 1 a 5 Acciaio	Prezzo unit. da 1 a 5 Inox
BPM3	BPM3SS	M3	1,5	7	0,5	0,4	1,5	3	0,2	✔	✔	2,51 €	7,05 €
BPM4	BPM4SS	M4	2,5	9	0,8	0,6	4	10	0,6	✔	✔	1,79 €	5,83 €
BPM5	BPM5SS	M5	3,0	12	0,9	0,8	6	11	0,9	✔	✔	1,79 €	5,86 €
BPM6	BPM6SS	M6	3,5	14	1,0	1,0	9	13	1,5	✔	✔	1,79 €	5,87 €
BPM8	BPM8SS	M8	5,0	16	1,5	1,2	15	30	3,5	✔	✔	2,51 €	7,80 €
BPM10	BPM10SS	M10	6,0	19	2,0	1,6	20	35	7,0	✔	✔	2,59 €	8,75 €
BPM12	BPM12SS	M12	8,0	22	2,5	2,0	30	55	10,0	✔	✔	4,11 €	10,78 €
BPM16	BPM16SS	M16	10,0	24	3,5	2,5	65	125	24,0	✔	✔	5,47 €	12,84 €
BPM20	BPM20SS	M20	12,0	30	4,5	2,5	80	160	44,3	✔	-	8,34 €	16,76 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Pressore Long-Lok con intaglio

Con puntale a sfera

BPM LOK

- ***Per posizionamento ed indicizzazione con sicurezza LONG-LOK per evitare il disserraggio***
- *Materiale:*
  - ***Versione acciaio:***
    - *Corpo acciaio classe 5.8 brunito con inserto nylon "Long Lok"*
    - *Sfera acciaio trattato rettificato*
    - *Molla acciaio*
  - ***Versione inox:***
    - *Corpo inox 303*
    - *Sfera inox 420 trattato rettificato con inserto nylon "Long Lok"*
    - *Molla inox*




Vantaggi


- *Garantisce il blocco in caso di vibrazioni*
- *Coppia di disserraggio molto elevata*
- *Blocco in tutte le posizioni*

Applicazioni

- *Per utilizzi ripetitivi*



Esempio di montaggio:
maniglia posizionabile



Misura	Coppia di serraggio (Nm)	Coppia di disserraggio (Nm)
M3	0,10	0,25
M4	0,10	0,25
M5	0,10	0,25
M6	0,25	0,45
M8	0,40	0,60
M10	0,70	0,80
M12	1,00	1,20
M16	4,20	4,30

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-25%	-40%	Su richiesta

Codice Acciaio	Codice Inox	ØD	$ØD_1$	L	$L_1^{\pm 0,5}$	H	N	Forza di pressione (N) F_1 a vuoto	Forza di pressione (N) F_2 con carico	Stock* Acciaio	Stock* Inox	Prezzo Unit. da 1 a 5 Acciaio	Prezzo Unit. da 1 a 5 Inox
BPM3/LOK	BPM3SS/LOK	M3	1,5	7	4	0,5	0,4	1,5	3	✔	✔	8,17 €	13,53 €
BPM4/LOK	BPM4SS/LOK	M4	2,5	9	5	0,8	0,6	4,0	10	✔	✔	4,16 €	9,27 €
BPM5/LOK	BPM5SS/LOK	M5	3,0	12	6	0,9	0,8	6,0	11	✔	✔	4,30 €	9,35 €
BPM6/LOK	BPM6SS/LOK	M6	3,5	14	7	1,0	1,0	9,0	13	✔	✔	4,40 €	9,35 €
BPM8/LOK	BPM8SS/LOK	M8	5,0	16	8	1,5	1,2	15,0	30	✔	✔	5,35 €	11,92 €
BPM10/LOK	BPM10SS/LOK	M10	6,0	19	9	2,0	1,6	20,0	35	✔	✔	5,59 €	13,63 €
BPM12/LOK	BPM12SS/LOK	M12	8,0	22	10	2,5	2,0	30,0	55	✔	-	15,51 €	22,89 €
BPM16/LOK	BPM16SS/LOK	M16	10,0	24	14	3,5	2,5	65,0	125	-	-	19,87 €	28,72 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Pressore a molla con esagono incassato

BSM
BSMP
BSMSS

Con puntale

- ***Vite per posizionamento ed indicizzazione***
- *3 versioni a scelta*
- *Materiale:*
  Acciaio classe 5,8 brunito
  Inox 303
  Puntale in acciaio temprato, inox temprato o plastica




Corpo e puntale in acciaio



Corpo in acciaio puntale in plastica



Corpo e puntale inox



Sicurezza

- *Indicizzazione*
- *Mantiene la posizione*

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Sc.	Prix	-5%	-10%	-15%	-30%	-50%	Sur demande

Codice	ØD	ØD1	L	H	T	T1	N	S	Forza di pressione (N) F1 a vuoto	Forza di pressione (N) F2 con carico	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
Corpo in acciaio / puntale in acciaio												
BSM3	M3	1,0	10	1,5	1,5	1,0	0,4	0,7	0,5	3	✔	11,07 €
BSM4	M4	1,5	15	1,5	2,0	0,6	0,6	1,3	5	16	✔	8,45 €
BSM5	M5	2,4	18	2,3	2,0	0,8	0,8	1,5	6	20	✔	8,33 €
BSM6	M6	2,7	20	2,5	2,5	1,0	1,0	2,0	7	20	✔	8,62 €
BSM8	M8	3,5	22	3,0	3,0	1,4	1,2	2,5	9	35	✔	10,11 €
BSM10	M10	4,0	22	3,0	3,5	1,4	1,6	3,0	9	35	✔	11,36 €
BSM12	M12	6,0	28	4,0	5,0	2,0	2,0	4,0	10	55	✔	14,82 €
BSM16	M16	7,5	32	5,0	6,0	2,5	2,5	5,0	45	100	✔	16,39 €
BSM20	M20	10,0	40	7,0	8,0	3,0	2,5	6,0	60	120	✔	19,30 €
BSM24	M24	12,0	52	10,0	10,0	3,0	2,5	8,0	80	160	-	31,17 €
Corpo in acciaio / puntale in plastica												
BSM4P	M4	1,5	15	1,5	2,0	1,0	0,6	1,3	5	16	✔	9,98 €
BSM5P	M5	2,4	18	2,3	2,0	0,6	0,8	1,5	6	20	✔	9,55 €
BSM6P	M6	2,7	20	2,5	2,5	0,8	1,0	2,0	7	20	✔	9,98 €
BSM8P	M8	3,5	22	3,0	3,0	1,0	1,2	2,5	9	35	-	11,55 €
BSM10P	M10	4,0	22	3,0	3,5	1,4	1,6	3,0	9	35	-	13,74 €
BSM12P	M12	6,0	28	4,0	5,0	1,4	2,0	4,0	10	55	-	17,43 €
BSM16P	M16	7,5	32	5,0	6,0	2,0	2,5	5,0	45	100	-	21,35 €
Corpo in inox / puntale inox												
BSM5SS	M5	2,4	18	2,3	2,0	0,8	0,8	1,5	5	17	-	24,39 €
BSM6SS	M6	2,7	20	2,5	2,5	1,0	1,0	2,0	6	17	✔	24,33 €
BSM8SS	M8	3,5	22	3,0	3,0	1,4	1,2	2,5	7	29	✔	27,16 €
BSM10SS	M10	4,0	22	3,0	3,5	1,4	1,6	3,0	8	31	-	37,13 €
BSM12SS	M12	6,0	28	4,0	5,0	2,0	2,0	4,0	10	47	✔	50,25 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Stock Pressore Long-Lok con esagono incassato


Con puntale

BSMLOK
BSMSSLOK
BSMPLOK

- ***Vite per posizionamento ed indicizzazione***
- ***Vite a molla con sicurezza LONG-LOK per evitare allentamenti***
- *Per indicizzazione*
- *Esagono incassato*
- *Materiale:*
  Acciaio classe 5.8 o Inox 303 puntale in acciaio temprato, inox 303 temprato o plastica
  Filettatura di sicurezza "Long-Lok" in nylon
- *Finitura: in acciaio brunito o inox lucidato*

Misura	Coppia di serraggio (Nm)	Coppia di disserraggio (Nm)
M5	0,10	0,25
M6	0,25	0,45
M8	0,40	0,60
M10	0,70	0,80
M12	1,00	1,20
M16	4,20	4,30





Vantaggi

- *Garantisce il blocco in caso di vibrazioni*
- *Coppia di disserraggio elevata*
- *Blocco in tutte le posizioni*

Applicazione

- *Per utilizzi ripetitivi*

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD1	L	L1 ± 0,5	H	T	T1	N	S	Forza di pressione (N) F1 a vuoto	Forza di pressione (N) F2 con carico	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
Corpo in acciaio / puntale in acciaio													
BSM5/LOK	M5	2,4	18	7	2,3	2,0	0,8	0,8	1,5	6	20	✔	4,61 €
BSM6/LOK	M6	2,7	20	7	2,5	2,5	1,0	1,0	2,0	7	20	✔	4,70 €
BSM8/LOK	M8	3,5	22	8	3,0	3,0	1,4	1,2	2,5	9	35	✔	5,48 €
BSM10/LOK	M10	4,0	22	9	3,0	3,5	1,4	1,6	3,0	9	35	✔	6,02 €
BSM12/LOK	M12	6,0	28	10	4,0	5,0	2,0	2,0	4,0	10	55	✔	9,77 €
BSM16/LOK	M16	7,5	32	14	5,0	6,0	2,5	2,5	5,0	45	100	-	13,66 €
Corpo in inox / puntale inox													
BSM5SS/LOK	M5	2,4	18	7	2,3	2,0	0,8	0,8	1,5	5	17	✔	10,44 €
BSM6SS/LOK	M6	2,7	20	7	2,5	2,5	1,0	1,0	2,0	6	17	✔	10,44 €
BSM8SS/LOK	M8	3,5	22	8	3,0	3,0	1,4	1,2	2,5	7	29	-	11,70 €
BSM10SS/LOK	M10	4,0	22	9	3,0	3,5	1,4	1,6	3,0	8	31	-	13,55 €
BSM12SS/LOK	M12	6,0	28	10	4,0	5,0	2,0	2,0	4,0	10	47	✔	19,64 €
Corpo in acciaio / puntale in plastica													
BSM5P/LOK	M5	2,4	18	7	2,3	2,0	0,6	0,8	1,5	6	20	✔	5,09 €
BSM6P/LOK	M6	2,7	20	7	2,5	2,5	0,8	1,0	2,0	7	20	✔	5,39 €
BSM8P/LOK	M8	3,5	22	8	3,0	3,0	1,0	1,2	2,5	9	35	✔	6,12 €
BSM10P/LOK	M10	4,0	22	9	3,0	3,5	1,4	1,6	3,0	9	35	-	7,06 €
BSM12P/LOK	M12	6,0	28	10	4,0	5,0	1,4	2,0	4,0	10	55	-	10,91 €
BSM16P/LOK	M16	7,5	32	14	5,0	6,0	2,0	2,5	5,0	45	100	-	24,74 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*