



## BPP


## Supporto con 2 punti di fissaggio / a carico leggero

- **Supporto con cuscinetto in lamiera stampata**

- **Materiale:**  
Acciaio

### Utilizzo

- **Montaggio semplice del cuscinetto volvente, carico leggero**



### Carico (kN)

Codice	Dinamico C	Statico Co
BPP201	9,2	4,48
BPP202	9,2	4,48
BPP203	9,2	4,48
BPP204	12,2	6,30
BPP205	13,3	7,46
BPP206	18,5	10,80
BPP207	24,5	14,60

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØD	H	A	E	B	S	G	W	Dimens. vite	B1	N	Massa (kg)	Stock	Prezzo unit. da 1 a 5
BPP201	12	22,2	86	68	25	9,5	3,2	43,8	M8	22	6,0	0,19	✓	9,47 €
BPP202	15	22,2	86	68	25	9,5	3,2	43,8	M8	22	6,0	0,19	✓	9,52 €
BPP203	17	22,2	86	68	25	9,5	3,2	43,8	M8	22	6,0	0,19	✓	9,88 €
BPP204	20	25,4	98	76	32	9,5	3,2	50,5	M8	25	7,0	0,23	✓	11,03 €
BPP205	25	28,6	108	86	32	11,5	4,0	56,6	M10	27	7,5	0,28	✓	11,66 €
BPP206	30	33,3	117	95	38	11,5	4,0	66,3	M10	30	8,0	0,47	✓	16,01 €
BPP207	35	39,7	129	106	42	11,5	4,6	78,0	M10	32	8,5	0,57	✓	18,77 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



RFK28C

Riduttore ipoide inox,  
fino a 130 Nm



PTA80

Piede snodato con  
base stampata Ø80, Ø  
80



ACLBT5

Sistema di chiusura,  
Blocca porta a sfera



FBL6000\_K19

Spazzola al metro,  
Crine di cavallo nero



UCF

Cuscinetto a flangia  
quadrata in ghisa,  
Ghisa



MSP38

Inserto con piastrina a  
incollare  
Masterplate®,  
Cilindrico Ø38 con...



SH3

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Acciaio 20NCD2



KBS\_UU

Manicotto chiuso a  
sfere inox di  
precisione, Di  
precisione - inox / ...



WSS

Gancio a S  
simmetrica, Acciaio



CHMR30

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a



MRASeco

Maglia rapida  
economica, Inox



BABV

Ball lock pins lockable  
, Stainless steel

## Prodotti correlati



BPF

Supporto a flangia  
tonda con cuscinetto,  
Lamiera



BPFL

Supporto a flangia  
ovale con cuscinetto,  
Lamiera



BPPss

Supporto ritto in  
lamiera con  
cuscinetto inox, Inox