



BPP


Supporto con 2 punti di fissaggio / a carico leggero

- **Supporto con cuscinetto in lamiera stampata**

- **Materiale:**
Acciaio

Utilizzo

- **Montaggio semplice del cuscinetto volvente, carico leggero**



Carico (kN)

Codice	Dinamico C	Statico Co
BPP201	9,2	4,48
BPP202	9,2	4,48
BPP203	9,2	4,48
BPP204	12,2	6,30
BPP205	13,3	7,46
BPP206	18,5	10,80
BPP207	24,5	14,60

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØD	H	A	E	B	S	G	W	Dimens. vite	B1	N	Massa (kg)	Stock	Prezzo unit. da 1 a 5
BPP201	12	22,2	86	68	25	9,5	3,2	43,8	M8	22	6,0	0,19	✓	9,47 €
BPP202	15	22,2	86	68	25	9,5	3,2	43,8	M8	22	6,0	0,19	✓	9,52 €
BPP203	17	22,2	86	68	25	9,5	3,2	43,8	M8	22	6,0	0,19	✓	9,88 €
BPP204	20	25,4	98	76	32	9,5	3,2	50,5	M8	25	7,0	0,23	✓	11,03 €
BPP205	25	28,6	108	86	32	11,5	4,0	56,6	M10	27	7,5	0,28	✓	11,66 €
BPP206	30	33,3	117	95	38	11,5	4,0	66,3	M10	30	8,0	0,47	✓	16,01 €
BPP207	35	39,7	129	106	42	11,5	4,6	78,0	M10	32	8,5	0,57	✓	18,77 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 164 Nm



Cerniera, A frizione



Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø23 con...



Visualizzatore multifunzione, Supporto - montaggio frontale



Motoriduttore AC asincrono da 0,18 a 0,75kW, 0.18 a 0.75kW



Guida mini Drylin® N, Larghezza 40 mm



Piastrina di riscontro, 13mm




Maniglia a ripresa - maschio, Plastica




Volantino a lobi, Vite di pressione



Cuscinetto assiale a rulli cilindrici, Acciaio



Cremagliera in plastica, Delrin



Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)

Prodotti correlati



Supporto a flangia tonda con cuscinetto, Lamiera



Supporto a flangia ovale con cuscinetto, Lamiera



Supporto ritto in lamiera con cuscinetto inox, Inox