

# Pressed stainless steel bearing for light loads

2 mounting holes


BPPSS

- Pressed sheet steel housing
- Material: stainless steel

## Application

- Mounting a simple bearing, suitable for light loads only

**NEW:**  
stainless steel  
range



## DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	40+	60+
Disc.	List	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØD	H	A	E	B	S	G	W	Bolt size	B1	N	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 5
BPP204/SS	20	25,4	98	76	32	9	3,2	50	M8	25	7	0,22	✓	18,10 €
BPP205/SS	25	28,6	108	86	32	11	4	56	M10	27	7,5	0,29	✓	24,19 €
BPP206/SS	30	33,3	117	95	38	11	4	66	M10	30	8	0,43	✓	27,74 €
BPP207/SS	35	39,7	129	106	42	11	5	78	M10	32	8,5	0,63	-	52,39 €

Dimensions in mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC** SUPPLEMENT 2019

99

## Altri prodotti...



HRV

Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello



UTKpwr

Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



VRC1

Staffa di bloccaggio 1 lato, 1 lato



BGC

Giunto Oldham, con ganascia di serraggio



PTA80ssEB

Piede snodato con base stampata Ø80, Piede snodato



GLT3E-50

Guide telescopiche acciaio, Estensione extra



RTTss

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/elevata



MAX22

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 0,07 a 0,2Nm



BOX-TOR-A

Valigetta di guarnizioni toriche in



DCA

Ventosa, silicone



DBL805

Rotella per catena, Serie 805



BAC105

Contenitore a becco, 8mm

## Prodotti correlati



BPFss

Supporto a flangia tonda a carico leggero inox, Inox



BPFss

Supporto a flangia ovale a carico leggero inox, Inox



BPP

Supporto ritto in lamiera con cuscinetto, Lamiera



UCP\_SS

Cuscinetto ritto tutto inox, Inox