

# Pressed stainless steel bearing for light loads

2 mounting holes


BPPSS

- Pressed sheet steel housing
- Material: stainless steel

## Application

- Mounting a simple bearing, suitable for light loads only

**NEW:**  
stainless steel  
range



## DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	40+	60+
Disc.	List	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØD	H	A	E	B	S	G	W	Bolt size	B1	N	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 5
BPP204/SS	20	25,4	98	76	32	9	3,2	50	M8	25	7	0,22	✓	18,10 €
BPP205/SS	25	28,6	108	86	32	11	4	56	M10	27	7,5	0,29	✓	24,19 €
BPP206/SS	30	33,3	117	95	38	11	4	66	M10	30	8	0,43	✓	27,74 €
BPP207/SS	35	39,7	129	106	42	11	5	78	M10	32	8,5	0,63	-	52,39 €

Dimensions in mm

**Fax** 0 825 88 6000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC** SUPPLEMENT 2019

99

## Altri prodotti...



F7-I

Visualizzatore multifunzione, Con sensore di posizione integrato



ALIDRP240

Alimentazione, 10 A



VDSQCB

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Piastra di base per profil...



CNA-CNG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...



CHINV2

Cerniera invisibile, Invisibile - Apertura fino a 125°



CHMX\_CHMDX

Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM, Albero do...



SLBWSS

Pistoncino a molla, Da saldare - inox



RVM14

Riduttore manuale, A ruota e vite senza fine



PTA100

Piede snodato con base stampata Ø100, Ø 100




RBNpl

Ruota girevole con piastra, Acciaio - caucciù



PM2

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato



T5M\_T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio

## Prodotti correlati



BPFss

Supporto a flangia tonda a carico leggero inox, Inox



BPFss

Supporto a flangia ovale a carico leggero inox, Inox



BPP

Supporto ritto in lamiera con cuscinetto, Lamiera



UCP\_SS

Cuscinetto ritto tutto inox, Inox