

Pla stock Tappo per tubo tondo con inserto maschiato

Plastica nera

BPTRM

- Materiali:


Tappo: poliammide caricato con fibre di vetro
 Inserto maschiato: ottone nichelato

Opzione

- Inserto inox

Info.

- Solo per uso statico



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	60+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØT	ØD	ØD1	H	H1	Carico statico (N)	Dimensioni tubo	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 59
BPTR30/1-M10	M10	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	-	
BPTR30/1-M12	M12	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	-	
BPTR30/1-M14	M14	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	-	
BPTR30/1-M16	M16	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	✓	
BPTR38/1,5-M10	M10	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	✓	
BPTR38/1,5-M12	M12	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	-	
BPTR38/1,5-M14	M14	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	-	
BPTR38/1,5-M16	M16	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	-	
BPTR42/1,5-M10	M10	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	-	
BPTR42/1,5-M12	M12	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	✓	
BPTR42/1,5-M14	M14	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	-	
BPTR42/1,5-M16	M16	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	-	
BPTR42/1,5-M20	M20	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	-	
BPTR48/1,5-M10	M10	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	
BPTR48/1,5-M12	M12	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	
BPTR48/1,5-M14	M14	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	
BPTR48/1,5-M16	M16	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	
BPTR48/1,5-M20	M20	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	
BPTR50/1,5-M12	M12	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	-	
BPTR50/1,5-M14	M14	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	-	
BPTR50/1,5-M16	M16	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	-	
BPTR50/1,5-M20	M20	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	-	
BPTR60/1,5-M14	M14	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	✓	
BPTR60/1,5-M16	M16	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	-	
BPTR60/1,5-M20	M20	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	-	
BPTR60/1,5-M24	M24	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	-	
BPTR60/2-M14	M14	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	-	
BPTR60/2-M16	M16	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	-	
BPTR60/2-M20	M20	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	-	
BPTR60/2-M24	M24	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	-	
BPTR60/2,5-M14	M14	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	-	
BPTR60/2,5-M16	M16	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	-	
BPTR60/2,5-M20	M20	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	-	
BPTR60/2,5-M24	M24	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	-	

Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GPB55

Impugnatura sferica femmina filettata, Inox 304



HLC24

Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 78Nm



DGSI

Testa a snodo femmina, Acciaio / acciaio - Serie economica




CHAR5050_Z

Cerniera a molla, avvitabile



HTD8M_30

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Ghisa



QNUP

Cuscinetto a singola corona di rulli cilindrici, Anello interno con ...



DEP

Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Bussole per il monta...



RPCpl

Ruota girevole con piastra, Acciaio - Poliammide



PW_PWG05

Vite senza fine di precisione, Acciaio



BSM_LOK

Pressore a molla con esagono incassato,



PSG125HC

Ingran. dritto di precisione trattato



GCB880

Guida curva, Serie 880 e 881

Prodotti correlati



BTC_M

Tappo per tubo quadrato con inserto maschiato, Con inserto maschiato



BPTR

Tappo per tubo tondo, Standard