Tappo per tubo tondo con inserto maschiato


Plastica nera

BPTRM

- **Materiali:**
  Tappo: poliammide caricata con fibre di vetro
  Inserto maschiato: ottone nichelato

Opzione
- Inserto inox

Info.
- Solo per uso statico





Codice	ØT	ØD	ØD1	H	H1	Carico statico (N)	Dimensioni tubo	Prezzo unit.
BPTR30/1-M10	M10	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	Su richiesta
BPTR30/1-M12	M12	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	
BPTR30/1-M14	M14	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	
BPTR30/1-M16	M16	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	
BPTR38/1.5-M10	M10	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	
BPTR38/1.5-M12	M12	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	
BPTR38/1.5-M14	M14	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	
BPTR38/1.5-M16	M16	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	
BPTR42/1.5-M10	M10	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	
BPTR42/1.5-M12	M12	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	
BPTR42/1.5-M14	M14	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	
BPTR42/1.5-M16	M16	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	
BPTR42/1.5-M20	M20	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	
BPTR48/1.5-M10	M10	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	
BPTR48/1.5-M12	M12	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	
BPTR48/1.5-M14	M14	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	
BPTR48/1.5-M16	M16	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	
BPTR48/1.5-M20	M20	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	
BPTR50/1.5-M12	M12	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	
BPTR50/1.5-M14	M14	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	
BPTR50/1.5-M16	M16	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	
BPTR50/1.5-M20	M20	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	
BPTR60/1.5-M14	M14	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	
BPTR60/1.5-M16	M16	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	
BPTR60/1.5-M20	M20	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	
BPTR60/1.5-M24	M24	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	
BPTR60/2-M14	M14	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	
BPTR60/2-M16	M16	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	
BPTR60/2-M20	M20	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	
BPTR60/2-M24	M24	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	
BPTR60/2.5-M14	M14	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	
BPTR60/2.5-M16	M16	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	
BPTR60/2.5-M20	M20	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	
BPTR60/2.5-M24	M24	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	

Dimensioni in mm