


- **Materiale:**
Tecnopolimero nero

Info.

- Le dimensioni sono date a titolo indicativo e soggette a modifiche in base alla fabbricazione
- Venduto a multipli, contattateci



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	60+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Ø est. del tubo	Spessore del tubo	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 59
BPTR-10	10	1-2	✓	0,16 €
BPTR-12	12	1-2	✓	0,16 €
BPTR-13	13	1-2	-	0,16 €
BPTR-14	14	1-2	✓	0,20 €
BPTR-15	15	1-2	✓	0,31 €
BPTR-16	16	1-2	✓	0,20 €
BPTR-18	18	1-2	✓	0,25 €
BPTR-19	19	1-2	-	0,20 €
BPTR-20	20	1-2	✓	0,25 €
BPTR-21	21	1-2	✓	0,25 €
BPTR-22	22	1-2	✓	0,25 €
BPTR-23	23	1-2,5	-	0,25 €
BPTR-25	25	1-3	✓	0,31 €
BPTR-27	27	1-3	✓	0,40 €
BPTR-28	28	1-2	✓	0,40 €
BPTR-30	30	1-2	✓	0,48 €
BPTR-32	32	1-2	✓	0,59 €
BPTR-34	34	1-3	✓	0,65 €
BPTR-35	35	1-2	-	0,78 €
BPTR-36	36	1-2	✓	0,78 €
BPTR-38	38	1-3,5	✓	0,84 €

Codice	Ø est. del tubo	Spessore del tubo	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 59
BPTR-40	40	1-3	✓	0,95 €
BPTR-42/1-2	42	1-2	✓	1,05 €
BPTR-42/2-4	42	2-4	✓	1,12 €
BPTR-45	45	1-3,5	✓	1,85 €
BPTR-48	48	1,2-3,6	✓	1,85 €
BPTR-50	50	1-2	✓	1,85 €
BPTR-52	52	1,5-3,5	-	2,05 €
BPTR-55	55	1-3	-	2,19 €
BPTR-60/1,5-3	60	1,5-3	✓	2,68 €
BPTR-60/3-4	60	3-4	✓	2,77 €
BPTR-65	65	1,5-3,5	-	Su richiesta
BPTR-70	70	2-4,5	-	2,89 €
BPTR-75	75	1-3,5	-	Su richiesta
BPTR-76	76	1,6-4	-	3,28 €
BPTR-80	80	1,5-3	-	3,38 €
BPTR-90	90	2,5-5	✓	5,36 €
BPTR-95	95	1,5-4	-	Su richiesta
BPTR-100	100	2-4,5	✓	5,88 €
BPTR-102	102	2-4	-	6,11 €
BPTR-105	105	2-4,5	-	Su richiesta
BPTR-110	110	2-4,5	-	7,13 €
BPTR-120	120	2-4	-	7,88 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ZG0

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



YG1

Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6



BVR

Battute a vite
regolabile, Acciaio



RURp

Rotella girevole con
piastra, Poliuretano -
Mozzo alluminio (Ultra
S...



H1

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2



B_ECO

Ingranaggio conico -
Acciaio C43 - ECO, 1:1




T5M T10M

Cinghia aperta al
metro tipo T, T5
Poliuretano armatura
in acciaio



AC

Piastrina di riscontro,
18mm



H1

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a



T2,5-BAR

Barra dentata, T2.5



H3

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a



VRC1

Staffa di bloccaggio 1
lato, 1 lato

Prodotti correlati



BTC

Tappo per tubo
quadrato, Standard



BPTR_M

Tappo per tubo, Con
inserto maschiato