



- Piastra a saldare per tubo tondo
- Materiale:
inox 304

Vantaggi

- Resistente alla corrosione
- Resistenza agli urti



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Q.tà	1+	60+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	S	ØT	Prezzo unit. Da 1 a 59
BPTRW42-M16/SS	42	3	M16	4,48 €
BPTRW42-M20/SS	42	3	M20	5,14 €
BPTRW48-M16/SS	48	3	M16	5,14 €
BPTRW48-M20/SS	48	3	M20	5,78 €
BPTRW50-M16/SS	50	3	M16	6,18 €
BPTRW50-M20/SS	50	3	M20	6,87 €
BPTRW60-M16/SS	60	3	M16	6,87 €
BPTRW60-M20/SS	60	3	M20	7,72 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SRG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 77,3mm a 83mm



GP

Chiusura a leva molla a trazione compensata, Con porta-lucchetto



AZY_SS

Antivibrante elastico cilindrico inox, Inox



PRFSRAD

Sistema di chiusura per profili alluminio, Serratura doppia rapida a...




TCLar

Tenditore per catena automatico, Con pattino largo



BPH

Sfera portante a incastro cilindrico, Forte



AC

Piastrina di riscontro, 15mm



BLOC

Accessori per porte, Arresto per porta



PDD

Pressore a molla sensore di



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio



AFM

Cuscinetto a collare, Polimero alimentare



DIA

Pistoncino a molla, con anello

Prodotti correlati



BTCW

Tappo inox per tubo quadrato, A saldare



BPTR_M

Tappo per tubo, Con inserto maschiato