

- Guida lineare senza ricircolo di sfere
- Sfere posizionate in una gabbia in resina
- Movimento morbido
- Leggero e compatto
- Binario guida e tavola a U
- Alta prestazione
- Durata
- Velocità mass. : 3m/s
- T° d'uso max. : +100°C (+120°C occasionale)

-25%




Applicazioni

- Attrezzatura di misurazione, testa di scrittura
- Hard disk, strumenti a scansione

Info.



- Per ottenere una grande precisione, non superare il 20% del carico statico di base
- Centrare il carico sul binario o la tavola
- Senza reggispinta meccanico a fine corsa
- Sensibile alle polveri: in caso di contaminazione, pulire con un prodotto detergente e lubrificare con un lubrificante di buona qualità.
- ** Per i fori M2,6 è possibile usare viti M2,5





Coppia fino a 63mm

Codice	Dimensioni nominali (mm)				Dimensioni della tavola (mm)			
	W	H	L	L max. della corsa	L1	n1-M1	h1	t1
BSP1025SL	10	6	25	15	15	2-M2,6**	5,80	1,10
BSP1035SL	10	6	35	26	25	2-M2,6**	5,80	1,10
BSP1045SL	10	6	45	38	35	2-M2,6**	5,80	1,10
BSP1530SL	15	8	30	22	14	2-M3	7,00	1,20
BSP1540SL	15	8	40	24	24	2-M3	7,00	1,20
BSP1550SL	15	8	50	32	34	2-M3	7,00	1,20
BSP1560SL	15	8	60	40	40	2-M3	7,00	1,20
BSP2040SL	20	10	40	22	24	2-M3	9,00	1,40
BSP2050SL	20	10	50	28	34	2-M3	9,00	1,40
BSP2060SL	20	10	60	34	40	2-M3	9,00	1,40
BSP2070SL	20	10	70	40	45	2-M3	9,00	1,40
BSP2080SL	20	10	80	53	50	2-M3	9,00	1,40
BSP2550SL	25	10	50	26	34	2-M3	9,00	1,60
BSP2560SL	25	10	60	32	40	2-M3	9,00	1,60
BSP2570SL	25	10	70	40	45	2-M3	9,00	1,60
BSP2580SL	25	10	80	51	50	2-M3	9,00	1,60
BSP25100SL	25	10	100	63	60	2-M3	9,00	1,60

Dimensioni in mm



Per BSP 10



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	6+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Dimensioni del banco (mm)					Carico dinamico C (N)	Carico statico Co (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 3
w	L2	n2-M2	h2	t2					
6,20	15	2-M2,6**	3,70	2,70	294	156	6,20	✓	55,33 €
6,20	25	2-M2,6**	3,70	2,70	343	196	8,80	✓	59,25 €
6,20	35	2-M2,6**	3,70	2,70	392	235	11,30	✓	61,51 €
11,20	14	2-M3	4,50	1,20	343	196	11,00	✓	75,25 €
11,20	24	2-M3	4,50	1,20	470	303	14,70	✓	81,16 €
11,20	34	2-M3	4,50	1,20	548	382	18,40	✓	87,99 €
11,20	40	2-M3	4,50	1,20	627	460	22,10	✓	94,48 €
16,00	24	2-M3	6,20	1,40	627	382	23,70	-	88,31 €
16,00	34	2-M3	6,20	1,40	744	490	29,70	-	94,81 €
16,00	40	2-M3	6,20	1,40	852	597	35,70	-	102,93 €
16,00	45	2-M3	6,20	1,40	960	705	41,70	-	113,68 €
16,00	50	2-M3	6,20	1,40	980	764	47,60	✓	121,49 €
20,50	34	2-M3	5,70	1,60	744	490	37,60	✓	100,40 €
20,50	40	2-M3	5,70	1,60	852	597	45,30	-	110,24 €
20,50	45	2-M3	5,70	1,60	960	705	52,90	-	118,69 €
20,50	50	2-M3	5,70	1,60	980	764	60,50	-	134,40 €
20,50	60	2-M3	5,70	1,60	1170	980	75,80	-	150,54 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CNA-CNG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...



GAL 42

Rullo per trasportatore, Senza cuscinetti a sfere



CHAFR-MINI

Cerniera, A frizione



GAL21

Ruota per trasportatore, Plastica




HRV

Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello



OP7

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 5 cifre



TR

Crema di ghiaccio sezione circolare, Inox - modulo 0,25-1,5



BAGtr

Anello di tenuta per vite trapezoidale, Alluminio



SDB

Pistoncino a molla - Supporto, fissaggio



PAMF80EB

Piede snodato con base stampata



BLHB20

Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 4.4



PPOss

Piastrina con anello, Inox

Prodotti correlati



BWU

Guida lineare di precisione, da 1510 N a 10500 N