

- Guida lineare senza ricircolo di sfere
- Sfere posizionate in una gabbia in resina
- Movimento morbido
- Leggero e compatto
- Binario guida e tavola a U
- Alta prestazione
- Durata
- Velocità mass. : 3m/s
- T° d'uso max. : +100°C (+120°C occasionale)

-25%




Applicazioni

- Attrezzatura di misurazione, testa di scrittura
- Hard disk, strumenti a scansione

Info.



- Per ottenere una grande precisione, non superare il 20% del carico statico di base
- Centrare il carico sul binario o la tavola
- Senza reggispinta meccanico a fine corsa
- Sensibile alle polveri: in caso di contaminazione, pulire con un prodotto detergente e lubrificare con un lubrificante di buona qualità.
- ** Per i fori M2,6 è possibile usare viti M2,5





Coppia fino a 63mm

| Codice | Dimensioni nominali (mm) | | | | Dimensioni della tavola (mm) | | | |
|------------|--------------------------|----|-----|--------------------|------------------------------|----------|------|------|
| | W | H | L | L max. della corsa | L1 | n1-M1 | h1 | t1 |
| BSP1025SL | 10 | 6 | 25 | 15 | 15 | 2-M2,6** | 5,80 | 1,10 |
| BSP1035SL | 10 | 6 | 35 | 26 | 25 | 2-M2,6** | 5,80 | 1,10 |
| BSP1045SL | 10 | 6 | 45 | 38 | 35 | 2-M2,6** | 5,80 | 1,10 |
| BSP1530SL | 15 | 8 | 30 | 22 | 14 | 2-M3 | 7,00 | 1,20 |
| BSP1540SL | 15 | 8 | 40 | 24 | 24 | 2-M3 | 7,00 | 1,20 |
| BSP1550SL | 15 | 8 | 50 | 32 | 34 | 2-M3 | 7,00 | 1,20 |
| BSP1560SL | 15 | 8 | 60 | 40 | 40 | 2-M3 | 7,00 | 1,20 |
| BSP2040SL | 20 | 10 | 40 | 22 | 24 | 2-M3 | 9,00 | 1,40 |
| BSP2050SL | 20 | 10 | 50 | 28 | 34 | 2-M3 | 9,00 | 1,40 |
| BSP2060SL | 20 | 10 | 60 | 34 | 40 | 2-M3 | 9,00 | 1,40 |
| BSP2070SL | 20 | 10 | 70 | 40 | 45 | 2-M3 | 9,00 | 1,40 |
| BSP2080SL | 20 | 10 | 80 | 53 | 50 | 2-M3 | 9,00 | 1,40 |
| BSP2550SL | 25 | 10 | 50 | 26 | 34 | 2-M3 | 9,00 | 1,60 |
| BSP2560SL | 25 | 10 | 60 | 32 | 40 | 2-M3 | 9,00 | 1,60 |
| BSP2570SL | 25 | 10 | 70 | 40 | 45 | 2-M3 | 9,00 | 1,60 |
| BSP2580SL | 25 | 10 | 80 | 51 | 50 | 2-M3 | 9,00 | 1,60 |
| BSP25100SL | 25 | 10 | 100 | 63 | 60 | 2-M3 | 9,00 | 1,60 |

Dimensioni in mm



Per BSP 10



SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+ | 4+ | 6+ |
| Sc. | Prezzo | -6% | Su richiesta |

| Dimensioni del banco (mm) | | | | | Carico dinamico C (N) | Carico statico Co (N) | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 3 |
|---------------------------|----|----------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------|--------|-----------------------|
| w | L2 | n2-M2 | h2 | t2 | | | | | |
| 6,20 | 15 | 2-M2,6** | 3,70 | 2,70 | 294 | 156 | 6,20 | ✓ | 55,33 € |
| 6,20 | 25 | 2-M2,6** | 3,70 | 2,70 | 343 | 196 | 8,80 | ✓ | 59,25 € |
| 6,20 | 35 | 2-M2,6** | 3,70 | 2,70 | 392 | 235 | 11,30 | ✓ | 61,51 € |
| 11,20 | 14 | 2-M3 | 4,50 | 1,20 | 343 | 196 | 11,00 | ✓ | 75,25 € |
| 11,20 | 24 | 2-M3 | 4,50 | 1,20 | 470 | 303 | 14,70 | ✓ | 81,16 € |
| 11,20 | 34 | 2-M3 | 4,50 | 1,20 | 548 | 382 | 18,40 | ✓ | 87,99 € |
| 11,20 | 40 | 2-M3 | 4,50 | 1,20 | 627 | 460 | 22,10 | ✓ | 94,48 € |
| 16,00 | 24 | 2-M3 | 6,20 | 1,40 | 627 | 382 | 23,70 | - | 88,31 € |
| 16,00 | 34 | 2-M3 | 6,20 | 1,40 | 744 | 490 | 29,70 | - | 94,81 € |
| 16,00 | 40 | 2-M3 | 6,20 | 1,40 | 852 | 597 | 35,70 | - | 102,93 € |
| 16,00 | 45 | 2-M3 | 6,20 | 1,40 | 960 | 705 | 41,70 | - | 113,68 € |
| 16,00 | 50 | 2-M3 | 6,20 | 1,40 | 980 | 764 | 47,60 | ✓ | 121,49 € |
| 20,50 | 34 | 2-M3 | 5,70 | 1,60 | 744 | 490 | 37,60 | ✓ | 100,40 € |
| 20,50 | 40 | 2-M3 | 5,70 | 1,60 | 852 | 597 | 45,30 | - | 110,24 € |
| 20,50 | 45 | 2-M3 | 5,70 | 1,60 | 960 | 705 | 52,90 | - | 118,69 € |
| 20,50 | 50 | 2-M3 | 5,70 | 1,60 | 980 | 764 | 60,50 | - | 134,40 € |
| 20,50 | 60 | 2-M3 | 5,70 | 1,60 | 1170 | 980 | 75,80 | - | 150,54 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




P15

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 3,75 Nm




EFSM

Cuscinetto a flangia quadrata Igubal®, Polimero



PF45

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 40 Nm



HBM

Guida su semi-binari, Boccola di regolazione



AT5courroie

Cinghia chiusa posizionamento AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio




RPB

Vite a ricircolo di sfere, Supporto



TOL

Testa orientabile, Lunga



PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco maschiato



VDSQCB

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Piastra di base per



METC

Cuscinetto a collare, Bronzo autolubrificante



HG6

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



CHM63-MOT

Motoriduttore AC asincrono 0,37 a 1,5kW, 0.37 a 1.5kW

Prodotti correlati



BWU

Guida lineare di precisione, da 1510 N a 10500 N