

Single rod clip




BSPT

Plastic

- Materials:

Body: reinforced polyamide

Screws: stainless steel 304



DISCOUNTS

Qty.	1+	50+	100+	200+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	ØD	L	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 49
BSPT-8	8	40	0,04	-	1,40 €
BSPT-10	10	41	0,04	✓	1,40 €
BSPT-12	12	42	0,04	✓	1,40 €
BSPT-14	14	42	0,04	✓	1,40 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



DGS4

Testa a snodo
maschio, Acciaio /
acciaio - Serie
economica



VDS

Bloccaggio scorrevole
per la regolazione,
Bloccaggio rapido per
foro...



BH02

Cuscinetto radiale
flangiato, Montaggio
con circlips



VDSQ

Bloccaggio scorrevole
per la regolazione,
Bloccaggio rapido per
prof...



SH0

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Acciaio 20NCD2



AC

Piastrina di riscontro,
15mm



UGH25

Unità di guida tipo H,
Per martinetti Ø25



AC156-157

Riscontro per chiusura
a leva rigida ad
anello, 25.5mm



CABtool

Attrezzi per cavi,
Attrezzi per taglio



KB_WW

Manicotto chiuso a
sfere di precisione,
Economica



MSP3815

Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,



PAM_SS

Piede snodato con
base lamiera, Ø 30 &
40

Prodotti correlati



GMC_GMK_BR

Morsetto porta guide,
Piatto o tondo



APB_F

Perno di fissaggio per
morsetti, Filettato



SDG

Supporto con tirante
ad occhio, Plastica



SDG_SS

Supporto con tirante
ad occhio, Inox