

Single rod clip




BSPT

Plastic

- Materials:

Body: reinforced polyamide

Screws: stainless steel 304



DISCOUNTS

Qty.	1+	50+	100+	200+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	ØD	L	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 49
BSPT-8	8	40	0,04	-	1,40 €
BSPT-10	10	41	0,04	✓	1,40 €
BSPT-12	12	42	0,04	✓	1,40 €
BSPT-14	14	42	0,04	✓	1,40 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



PTA80ssEB
Piede snodato con base stampata Ø80, Piede snodato



PRF_P
Elementi di ancoraggio, Base di ancoraggio



BABPass
Perno autobloccante inox temprato ad anello, Con impugnatura ad



D-PAR_SS
Piedino antivibrante parabolico, inox



CHM50-MOT
Motoriduttore AC asincrono da 0,18 a 0,75kW, 0.18 a 0.75kW



CFS
Perno folle mini, Miniatura




H1
Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



G0
Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



NT91
Riduttore coassiale a treni paralleli, da 10 a 35 Nm - a treni



LAT4
Attuatore lineare a motore 4A, 4 ampere



UCP
Cuscinetto ritto in ghisa, Ghisa



RPCplss
Ruota fissa con piastra, Inox - Poliammide

Prodotti correlati



GMC_GMK_BR
Morsetto porta guide, Piatto o tondo



APB_F
Perno di fissaggio per morsetti, Filettato



SDG
Supporto con tirante ad occhio, Plastica



SDG_SS
Supporto con tirante ad occhio, Inox