


- **Materiale:**
Tecnopolimero nero

Info.

- Le dimensioni sono date a titolo indicativo e soggette a modifiche in base alla fabbricazione
- Venduto a multipli, contattateci



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	60+	100+	200+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	Est. del tubo	Spessore del tubo	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 59
BTC10	10x10	1,5-2	-	0,16 €
BTC12	12x12	1,5-2	-	0,16 €
BTC13	13x13	1,5-2	-	Su richiesta
BTC15	15x15	1,5-2	✓	0,20 €
BTC16	16x16	1,5-2	✓	0,20 €
BTC18	18x18	1,5-3	-	0,20 €
BTC20	20x20	1-3	✓	0,20 €
BTC22	22x22	1-3	-	0,25 €
BTC25/1-3	25x25	1-3	✓	0,25 €
BTC28	28x28	1,5-3	-	0,48 €
BTC30/1-2,5	30x30	1-2,5	✓	0,48 €
BTC30/2,5-4,5	30x30	2,5-4,5	✓	0,59 €
BTC35/1-3	35x35	1-3	✓	0,89 €
BTC35/2,5-5	35x35	2,5-5	✓	0,89 €
BTC40/1-3	40x40	1-3	✓	1,19 €
BTC40/2,5-4	40x40	2,5-4	✓	1,19 €
BTC40/5-5,5	40x40	5-5,5	-	1,19 €

Codice	Est. del tubo	Spessore del tubo	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 59
BTC40/4-4,5	40x40	4-4,5	-	1,19 €
BTC45	45x45	1-3	✓	1,30 €
BTC50/1-2,5	50x50	1-2,5	✓	1,50 €
BTC50/2,6-4	50x50	2,6-4	✓	1,64 €
BTC50/3,5-6	50x50	3,5-6	✓	1,69 €
BTC60/1,5-3,5	60x60	1,5-3,5	✓	2,64 €
BTC60/3-5	60x60	3-5	✓	2,64 €
BTC70	70x70	2-4	✓	4,42 €
BTC80/2-4	80x80	2-4	✓	4,93 €
BTC80/3-5	80x80	3-5	✓	5,16 €
BTC90/2-5	90x90	2-5	-	8,83 €
BTC90/3,6-5	90x90	3,6-5	-	8,73 €
BTC100/1-4	100x100	1-4	✓	10,01 €
BTC100/5-8	100x100	5-8	✓	9,97 €
BTC120	120x120	2,5-5	✓	15,46 €
BTC150/5-8	150x150	5-8	-	26,18 €
BTC150/10-12,5	150x150	10-12,5	-	26,18 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PRF_CLIP_45

Clip di fissaggio per cavi per profili alluminio, Per canalina di ca...



LQT

Chiusura a sfera, Chiusura rapida



MDB_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata , 3:1



PT882

Pignone di trazione, Serie 882



PW_PWG1

Vite senza fine di precisione, Acciaio



M1

Coppia ruota e vite senza fine , Acciaio non temprato



PF55

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm



S4

Pignone a catena - Inox, 4mm



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



CNA-CNG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a



HLA24

Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 78Nm



PSG05

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato

Prodotti correlati



BTC_M

Tappo per tubo quadrato con inserto maschiato, Con inserto maschiato



TUBE25_25

Tubo quadrato, Alluminio