

# Tappo per tubo quadrato con inserto maschiato Pla

## BTCM

## Plastica nera

**Ampliamento della gamma**

### - Materiali:


Tappo: poliammide caricato con fibre di vetro  
Inserto: maschiato ottone nichelato

### Opzione

- Inserto inox

### Info.

- Solo per uso statico



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	ØT	Q	Q1	H	H1	Carico statico (N)	Dimensioni tubo	Prezzo Unit. da 1 a 19
							Stock*	
BTC30/1.5-M8	M8	30	27,5	6	33	5000	30x1,5x27	✓ 8,60 €
BTC30/1.5-M10	M10	30	27,5	6	33	5000	30x1,5x27	✓ 8,60 €
BTC30/1.5-M12	M12	30	27,5	6	33	5000	30x1,5x27	✓ 8,60 €
BTC30/1.5-M14	M14	30	27,5	6	33	5000	30x1,5x27	- 8,60 €
BTC30/1.5-M16	M16	30	27,5	6	33	5000	30x1,5x27	✓ 8,60 €
BTC30/2-M8	M8	30	26,5	6	33	5000	30x2x26	✓ 8,60 €
BTC30/2-M10	M10	30	26,5	6	33	5000	30x2x26	✓ 8,60 €
BTC30/2-M12	M12	30	26,5	6	33	5000	30x2x26	- 8,60 €
BTC30/2-M14	M14	30	26,5	6	33	5000	30x2x26	- 8,60 €
BTC30/2-M16	M16	30	26,5	6	33	5000	30x2x26	- 8,60 €
BTC35/1.5-M10	M10	35	32,5	8	43	8000	35x1,5x32	- 9,24 €
BTC35/1.5-M12	M12	35	32,5	8	43	8000	35x1,5x32	✓ 9,24 €
BTC35/1.5-M14	M14	35	32,5	8	43	8000	35x1,5x32	- 9,24 €
BTC35/1.5-M16	M16	35	32,5	8	43	8000	35x1,5x32	✓ 9,24 €
BTC35/1.5-M20	M20	35	32,5	8	43	8000	35x1,5x32	- 9,24 €
BTC40/1.5-M8	M8	40	37,5	8	43	8000	40x1,5x37	- 9,68 €
BTC40/1.5-M10	M10	40	37,5	8	43	8000	40x1,5x37	✓ 9,68 €
BTC40/1.5-M12	M12	40	37,5	8	43	8000	40x1,5x37	✓ 9,68 €
BTC40/1.5-M14	M14	40	37,5	8	43	8000	40x1,5x37	- 9,64 €
BTC40/1.5-M16	M16	40	37,5	8	43	8000	40x1,5x37	✓ 9,64 €
BTC40/1.5-M20	M20	40	37,5	8	43	8000	40x1,5x37	- 9,64 €
BTC40/2-M8	M8	40	36,5	8	43	10000	40x2x36	- 9,68 €
BTC40/2-M10	M10	40	36,5	8	43	10000	40x2x36	✓ 9,64 €
BTC40/2-M12	M12	40	36,5	8	43	10000	40x2x36	✓ 9,64 €
BTC40/2-M14	M14	40	36,5	8	43	10000	40x2x36	- 9,64 €
BTC40/2-M16	M16	40	36,5	8	43	10000	40x2x36	✓ 9,64 €
BTC40/2-M20	M20	40	36,5	8	43	10000	40x2x36	✓ 9,64 €
BTC40/2.5-M8	M8	40	35,5	8	43	10000	40x2,5x35	- 9,68 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


Codice	ØT	Q	Q1	H	H1	Carico statico (N)	Dimensioni tubo	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 19
BTC40/2.5-M10	M10	40	35,5	8	43	10000	40x2,5x35	-	9,68 €
BTC40/2.5-M12	M12	40	35,5	8	43	10000	40x2,5x35	-	9,68 €
BTC40/2.5-M14	M14	40	35,5	8	43	10000	40x2,5x35	-	9,68 €
BTC40/2.5-M16	M16	40	35,5	8	43	10000	40x2,5x35	-	9,68 €
BTC40/2.5-M20	M20	40	35,5	8	43	10000	40x2,5x35	-	9,68 €
BTC40/3-M8	M8	40	34,5	8	43	10000	40x3x34	-	9,68 €
BTC40/3-M10	M10	40	34,5	8	43	10000	40x3x34	-	9,68 €
BTC40/3-M12	M12	40	34,5	8	43	10000	40x3x34	-	9,68 €
BTC40/3-M14	M14	40	34,5	8	43	10000	40x3x34	-	9,68 €
BTC40/3-M16	M16	40	34,5	8	43	10000	40x3x34	-	9,68 €
BTC40/3-M20	M20	40	34,5	8	43	10000	40x3x34	-	9,68 €
BTC40/4-M8	M8	40	32,5	8	43	10000	40x4x32	-	9,68 €
BTC40/4-M10	M10	40	32,5	8	43	10000	40x4x32	-	9,68 €
BTC40/4-M12	M12	40	32,5	8	43	10000	40x4x32	-	9,68 €
BTC40/4-M14	M14	40	32,5	8	43	10000	40x4x32	-	9,68 €
BTC40/4-M16	M16	40	32,5	8	43	10000	40x4x32	-	9,68 €
BTC40/4-M20	M20	40	32,5	8	43	10000	40x4x32	-	9,68 €
BTC50/1.5-M10	M10	50	47,5	11	55	8000	50x1,5x47	-	11,53 €
BTC50/1.5-M12	M12	50	47,5	11	55	8000	50x1,5x47	✓	9,64 €
BTC50/1.5-M14	M14	50	47,5	11	55	8000	50x1,5x47	-	9,64 €
BTC50/1.5-M16	M16	50	47,5	11	55	8000	50x1,5x47	✓	9,64 €
BTC50/1.5-M20	M20	50	47,5	11	55	8000	50x1,5x47	-	9,64 €
BTC50/2-M8	M8	50	46,5	11	55	12000	50x2x46	-	11,53 €
BTC50/2-M10	M10	50	46,5	11	55	12000	50x2x46	✓	11,53 €
BTC50/2-M12	M12	50	46,5	11	55	12000	50x2x46	✓	11,53 €
BTC50/2-M14	M14	50	46,5	11	55	12000	50x2x46	-	11,53 €
BTC50/2-M16	M16	50	46,5	11	55	12000	50x2x46	✓	11,53 €
BTC50/2-M20	M20	50	46,5	11	55	12000	50x2x46	-	11,53 €
BTC50/2.5-M10	M10	50	45,5	11	55	12000	50x2,5x45	-	11,53 €
BTC50/2.5-M12	M12	50	45,5	11	55	12000	50x2,5x45	✓	9,64 €
BTC50/2.5-M14	M14	50	45,5	11	55	12000	50x2,5x45	-	9,64 €
BTC50/2.5-M16	M16	50	45,5	11	55	12000	50x2,5x45	✓	9,64 €
BTC50/2.5-M20	M20	50	45,5	11	55	12000	50x2,5x45	-	9,64 €
BTC50/3-M10	M10	50	44,5	11	55	12000	50x3x44	-	11,53 €
BTC50/3-M12	M12	50	44,5	11	55	12000	50x3x44	-	11,53 €
BTC50/3-M14	M14	50	44,5	11	55	12000	50x3x44	-	11,53 €
BTC50/3-M16	M16	50	44,5	11	55	12000	50x3x44	-	11,53 €
BTC50/3-M20	M20	50	44,5	11	55	12000	50x3x44	-	11,53 €
BTC50/4-M10	M10	50	42,5	11	55	12000	50x4x42	-	11,53 €
BTC50/4-M12	M12	50	42,5	11	55	12000	50x4x42	-	11,53 €
BTC50/4-M14	M14	50	42,5	11	55	12000	50x4x42	-	11,53 €
BTC50/4-M16	M16	50	42,5	11	55	12000	50x4x42	-	11,53 €
BTC50/4-M20	M20	50	42,5	11	55	12000	50x4x42	-	11,53 €
BTC60/2-M10	M10	60	56,5	10	55	12000	60x2x56	-	12,32 €
BTC60/2-M12	M12	60	56,5	10	55	12000	60x2x56	-	12,32 €
BTC60/2-M14	M14	60	56,5	10	55	12000	60x2x56	-	12,32 €
BTC60/2-M16	M16	60	56,5	10	55	12000	60x2x56	-	12,32 €
BTC60/2-M20	M20	60	56,5	10	55	12000	60x2x56	-	12,32 €
BTC60/3-M10	M10	60	54,5	10	55	12000	60x3x54	-	12,32 €
BTC60/3-M12	M12	60	54,5	10	55	12000	60x3x54	-	12,32 €
BTC60/3-M14	M14	60	54,5	10	55	12000	60x3x54	-	12,32 €
BTC60/3-M16	M16	60	54,5	10	55	12000	60x3x54	-	12,32 €
BTC60/3-M20	M20	60	54,5	10	55	12000	60x3x54	-	12,32 €
BTC60/4-M10	M10	60	52,5	10	55	12000	60x4x52	-	12,32 €
BTC60/4-M12	M12	60	52,5	10	55	12000	60x4x52	-	12,32 €
BTC60/4-M14	M14	60	52,5	10	55	12000	60x4x52	-	12,32 €
BTC60/4-M16	M16	60	52,5	10	55	12000	60x4x52	-	12,32 €
BTC60/4-M20	M20	60	52,5	10	55	12000	60x4x52	-	12,32 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



WJUM20  
Pattino Drylin® W,  
Pattino



CXS  
Anello di arresto  
esterno DIN471,  
esterno DIN 471



UGH25  
Unità di guida tipo H,  
Per martinetti Ø25



MHSC  
Giunto flessibile a  
disco semplice, Disco  
semplice



AF  
Giunto rigido con cava  
chiave, Set screw



VELM4  
Supporto avvitabile  
per rotolo a strappo  
fermacavi,  
Poliammide



SH0  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Acciaio 20NCD2



HG5  
Ingranaggio dritto  
acciaio, Acciaio  
20NCD2




ZG0  
Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)



CHB  
Feet, For CHB gearbox



DZYSS  
Piedino antivibrante  
cilindrico inox, inox



PF20NM  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
5 Nm

## Prodotti correlati



BTC  
Tappo per tubo  
quadrato, Standard



BPTR\_M  
Tappo per tubo, Con  
inserto maschiato