Tenditore automatico universale

BTE


Per applicazioni correnti

- ***Tenditore automatico universale utilizzabile con pignoni tendicatena PTR***
- *Angolo di rotazione +/-32°C*
- *Utilizzabile in tutte le posizioni*
- *T° d'utilizzo: da -42°C a +80°C*
- *Materiali:*
  Corpo: acciaio (tranne BTE6, BTE7 e BTE8 in ghisa)
  Braccio: acciaio



Accessori

- *Pignone tendicatena* **(vol. 2 p.232)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	A1	A2	B	C	ØD	E	F	G	H	J	K	ØM	Forza (N) A1 0-32°	Forza (N) A2	Massa (kg)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 3
BTE2-M6	80	60	52	20	8,5	38	8	16	90,0	5	7	M6	0-90	0-110	0,200	✔	34,85 €
BTE3-M8	100	80	63	25	10,5	48	8,5	21	122,5	5	10	M8	0-140	0-170	0,360	✔	37,96 €
BTE4-M10	100	80	78	30	10,5	59	8,5	25	115,0	6	12	M10	0-320	0-430	0,590	✔	43,89 €
BTE5-M12	130	100	108	50	12,5	76	10,5	32	155,0	8	15	M12	0-820	0-1050	1,640	✔	80,18 €
BTE6-M16	175	140	140	60	20,5	92	12,5	41	205,0	10	17	M16	0-1500	0-1880	3,330	-	137,48 €
BTE7-M20	220	175	198	70	20,5	112	12,5	51	255,0	12	18	M20	0-2500	0-3200	6,220	-	208,24 €
BTE8-M24	250	200	212	80	20,5	130	17	52	290	20	20	M24	0-3900	0-4900	9,16	-	496,54 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Tenditore automatico universale inox

Per ambienti aggressivi

BTEss


- ***Tenditore automatico universale per tenditore per ambiente difficile***
- *Angolo di rotazione +0 -32°*
- *Con foro di fissaggio*
- *Utilizzabile in tutte le posizioni*
- *Per pignoni tenditori di catene* **PTR/SS**
- *T° d'utilizzo: da -42°C a +80°C*
- *Materiali:*
  Corpo: inox X5 crNi 18-10
  Braccio: inox 304L
  Vite: inox A2



Per ambienti aggressivi

Accessori

- *Pignone tendicatena* **(vol. 2 p.233)**



IN STOCK*
Se no contattateci

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	A1	A2	B	C	ØD	E	F	G	H	J	K	ØM	Forza (N) 0-32° A1	Forza (N) 0-32° A2	Massa (kg)	Prezzo Uni. da 1 a 2
BTE2-M6/SS	80	60	52	20	8,5	38	8	16	90,0	5	7	M6	0-90	0-110	0,210	57,22 €
BTE3-M8/SS	100	80	63	25	10,5	48	8,5	21	112,5	5	10	M8	0-140	0-170	0,380	78,16 €
BTE4-M10/SS	100	80	78	30	10,5	59	8,5	25	115,0	6	12	M10	0-320	0-430	0,620	106,89 €
BTE5-M12/SS	130	100	108	50	12,5	76	10,5	34	155,0	8	15	M12	0-820	0-1050	1,700	190,94 €
BTE6-M16/SS	175	140	140	60	20,5	92	12,5	41	205,0	10	17	M16	0-1500	0-1880	3,420	286,43 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*