


- **Ammortizzatore in gomma**
- L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale
- Lavoro del cilindro in compressione e taglio
- Materiali:
  - Armatura: piastre in acciaio
  - Cilindro: gomma
- **Durezza: NK 55-60 shore A**
- T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C

### Utilizzo

- Smorzamento rumore e vibrazioni

### Info.

- **Venduto a multipli, contattateci**
- Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo indicativo



**A partire dalla  
misura M3**

SCONTI PER QUANTITÀ <sup>Ⓐ</sup>

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ <sup>Ⓑ</sup>

Qtà	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	T	Compressione		Taglio		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
					Rigidità (N/mm)	Carico Max. (N)	Rigidità (N/mm)	Carico Max. (N)		
B-ZY3-8-8	M3	8	8	6	-	-	-	-	✓	Ⓐ 4,06 €
B-ZY4-10-10	M4	10	10	10	48	43	10	35	✓	Ⓐ 2,08 €
B-ZY4-10-15	M4	10	15	10	29	43	5	15	✓	Ⓐ 2,21 €
B-ZY4-15-15	M4	15	15	10	67	95	15	35	✓	Ⓐ 2,08 €
B-ZY4-15-20	M4	15	20	10	-	-	-	-	✓	Ⓐ 2,18 €
B-ZY4-15-30	M4	15	30	15	-	-	-	-	✓	Ⓐ 2,32 €
B-ZY5-15-15	M5	15	15	8	67	95	15	35	✓	Ⓐ 2,18 €
B-ZY6-20-15	M6	20	15	18	130	170	24	60	✓	Ⓐ 2,41 €
B-ZY6-20-20	M6	20	20	18	-	-	-	-	✓	Ⓐ 2,40 €
B-ZY6-20-25	M6	20	25	18	61	170	11	60	✓	Ⓐ 2,51 €
B-ZY6-25-15	M6	25	15	18	-	-	-	-	✓	Ⓐ 2,75 €
B-ZY6-25-20	M6	25	20	18	130	280	30	95	✓	Ⓐ 3,09 €
B-ZY6-25-25	M6	25	25	18	-	-	-	-	✓	Ⓐ 3,19 €
B-ZY6-25-30	M6	25	30	18	71	280	19	95	✓	Ⓐ 3,45 €
B-ZY8-30-15	M8	30	15	20	525	400	58	140	✓	Ⓐ 3,77 €
B-ZY8-30-20	M8	30	20	20	235	400	42	140	✓	Ⓐ 4,01 €
B-ZY8-30-25	M8	30	25	20	-	-	-	-	✓	Ⓐ 4,37 €
B-ZY8-30-30	M8	30	30	20	113	400	28	140	✓	Ⓐ 4,67 €
B-ZY8-30-40	M8	30	40	20	106	400	13	140	✓	Ⓐ 5,25 €
B-ZY8-40-25	M8	40	25	23	-	-	-	-	✓	Ⓐ 5,28 €
B-ZY8-40-30	M8	40	30	23	234	650	49	250	✓	Ⓐ 5,93 €
B-ZY8-40-40	M8	40	40	23	147	650	23	250	✓	Ⓐ 6,84 €
B-ZY10-40-30	M10	40	30	28	-	-	-	-	✓	Ⓐ 6,40 €
B-ZY10-50-20	M10	50	20	28	857	1000	110	400	✓	Ⓐ 7,75 €
B-ZY10-50-25	M10	50	25	28	-	-	-	-	-	Ⓐ 9,00 €
B-ZY10-50-30	M10	50	30	28	395	1000	73	400	-	Ⓐ 8,57 €
B-ZY10-50-40	M10	50	40	28	273	1000	58	400	✓	Ⓐ 8,76 €
B-ZY10-50-45	M10	50	45	28	-	-	-	-	-	Ⓐ 8,98 €
B-ZY10-50-50	M10	50	50	28	210	1000	37	400	✓	Ⓐ 9,60 €
B-ZY10-60-40	M10	60	40	28	-	-	-	-	-	Ⓐ 12,93 €
B-ZY10-70-45	M10	70	45	28	-	-	-	-	-	Ⓐ 19,44 €
B-ZY12-60-40	M12	60	40	33	-	-	-	-	✓	Ⓑ 8,55 €
B-ZY12-75-25	M12	75	25	37	-	-	-	-	✓	Ⓑ 0,08 €
B-ZY12-75-40	M12	75	40	37	735	2300	118	850	✓	Ⓑ 0,35 €
B-ZY12-75-50	M12	75	50	37	530	2300	101	850	-	Ⓑ 13,10 €
B-ZY12-75-55	M12	75	55	37	417	2300	78	850	-	Ⓑ 13,64 €
B-ZY16-100-40	M16	100	40	41	2160	4200	283	1600	-	Ⓑ 20,54 €
B-ZY16-100-55	M16	100	55	41	892	4200	145	1600	-	Ⓑ 23,34 €
B-ZY16-100-60	M16	100	60	41	843	4200	142	1600	-	Ⓑ 24,50 €
B-ZY16-100-75	M16	100	75	41	-	-	-	-	-	Ⓑ 30,82 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



ZHBRA  
Ingranaggio conico in plastica, 1,25:1 2:1 3:1



T10courroie  
Cinghia di posizionamento T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



DIL  
Pistoncino a molla, a leva




TIF  
Asta filettata - DIN975, Inox A2



MDR  
Grillo con chiodo ad occhiello, Acciaio



HG5-ECO  
Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



PO  
Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco maschiato



CHTRB  
Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 16,5 Nm



GP  
Chiusura a leva molla a trazione compensata, Con



DOMI80  
Kit di raccordo, Kit di raccordo XZ



TBD  
Tavola di posizionamento a passo inverso



G-ECO  
Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45

## Prodotti correlati



BZY\_SS  
Antivibrante elastico cilindrico inox, Inox



AZY  
Antivibrante elastico cilindrico, Acciaio



AZY\_SS  
Antivibrante elastico cilindrico inox, Inox



CTZY  
Antivibrante elastico sgolato, Acciaio