


- **Ammortizzatore in gomma**
- L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale
- Lavoro del cilindro in compressione e taglio
- Materiali:
 - Armatura: Piastre INOX A2
 - Cilindro: gomma
- **Durezza: NK 55-60 shore A**
- T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C

Utilizzo


- Smorzamento rumori e vibrazioni

Info.


- **Venduto a multipli, contattateci**
- Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo indicativo




A partire dalla misura M3



Compressione



Compressione
Taglio



Taglio

SCONTI PER QUANTITÀ ^A

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ ^B

Qtà	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	T	Compressione		Taglio		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
					Rigidità (N/mm)	Carico Maxi. (N)	Rigidità (N/mm)	Carico Maxi. (N)		
B-ZY3-8-8/SS	M3	8	8	6	-	-	-	-	✓	^A 6,03 €
B-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	48	43	10	35	✓	^A 3,16 €
B-ZY4-10-15/SS	M4	10	15	10	29	43	5	15	✓	^A 3,47 €
B-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	10	67	95	15	35	✓	^A 3,09 €
B-ZY4-15-20/SS	M4	15	20	10	-	-	-	-	✓	^A 3,29 €
B-ZY4-15-30/SS	M4	15	30	15	-	-	-	-	-	^A 3,40 €
B-ZY5-15-15/SS	M5	15	15	8	67	95	15	35	✓	^A 3,40 €
B-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	130	170	24	60	✓	^A 3,65 €
B-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	18	-	-	-	-	✓	^A 3,73 €
B-ZY6-20-25/SS	M6	20	25	18	61	170	11	60	✓	^A 3,73 €
B-ZY6-25-15/SS	M6	25	15	18	-	-	-	-	✓	^A 4,02 €
B-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	130	280	30	95	✓	^A 4,66 €
B-ZY6-25-25/SS	M6	25	25	18	-	-	-	-	✓	^A 5,53 €
B-ZY6-25-30/SS	M6	25	30	18	71	280	19	95	✓	^A 4,86 €
B-ZY8-30-15/SS	M8	30	15	20	525	400	58	140	✓	^A 5,97 €
B-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	235	400	42	140	✓	^A 5,70 €
B-ZY8-30-25/SS	M8	30	25	20	-	-	-	-	✓	^A 6,65 €
B-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	20	113	400	28	140	✓	^A 6,75 €
B-ZY8-30-40/SS	M8	30	40	20	106	400	13	140	✓	^A 7,32 €
B-ZY8-40-25/SS	M8	40	25	23	-	-	-	-	✓	^A 7,93 €
B-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	234	650	49	250	✓	^A 8,33 €
B-ZY8-40-40/SS	M8	40	40	23	147	650	23	250	-	^A 9,77 €
B-ZY10-40-30/SS	M10	40	30	28	-	-	-	-	✓	^A 9,18 €
B-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	28	857	1000	110	400	✓	^A 12,75 €
B-ZY10-50-25/SS	M10	50	25	28	-	-	-	-	✓	^A 12,98 €
B-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	28	395	1000	73	400	✓	^A 12,74 €
B-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	28	273	1000	58	400	✓	^A 14,00 €
B-ZY10-50-45/SS	M10	50	45	28	-	-	-	-	✓	^A 13,85 €
B-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	28	210	1000	37	400	✓	^A 15,58 €
B-ZY10-60-40/SS	M10	60	40	28	-	-	-	-	-	^A 18,37 €
B-ZY10-70-45/SS	M10	70	45	28	-	-	-	-	-	^A 26,95 €
B-ZY12-60-40/SS	M12	60	40	33	-	-	-	-	✓	^B 17,33 €
B-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	37	-	-	-	-	-	^B 20,86 €
B-ZY12-75-40/SS	M12	75	40	37	735	2300	118	850	✓	^B 22,96 €
B-ZY12-75-50/SS	M12	75	50	37	530	2300	101	850	-	^B 27,12 €
B-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	37	417	2300	78	850	-	^B 27,65 €
B-ZY16-100-40/SS	M16	100	40	41	2160	4200	283	1600	-	^B 49,00 €
B-ZY16-100-55/SS	M16	100	55	41	892	4200	145	1600	-	^B 53,82 €
B-ZY16-100-60/SS	M16	100	60	41	843	4200	142	1600	-	^B 55,42 €
B-ZY16-100-75/SS	M16	100	75	41	-	-	-	-	-	^B 64,27 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BAN
Connettore / supporto per profili alluminio, Regolabile



MAX22
Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 0,07 a 0,2Nm



VDSQ
Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Bloccaggio rapido per prof...



CHAEss
Cerniera estetica, Inox



RTE
Rotex®, elastico, Alluminio



AFA
Perno di fissaggio, con anello



ZB
Albero per guida lineare, Inox temprato



PTRSS
Pignone tendicatena, Per ambienti aggressivi




SLH-M
Dado per bloccaggio a leva, Dado con estremità sferica



HW_HT
Guida su semi-binari, Binario



BLOC
Accessori per porte, Arresto per porta



BPF
Supporto a flangia tonda con cuscinetto, Lamiera

Prodotti correlati




BZY
Antivibrante elastico cilindrico, Acciaio



AZY_SS
Antivibrante elastico cilindrico inox, Inox



AZY
Antivibrante elastico cilindrico, Acciaio



EZY
Piedino antivibrante cilindrico, Acciaio