


- **Ammortizzatore in gomma**
- L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale
- Lavoro del cilindro in compressione e taglio
- Materiali:
 - Armatura: Piastre INOX A2
 - Cilindro: gomma
- **Durezza: NK 55-60 shore A**
- T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C

Utilizzo


- Smorzamento rumori e vibrazioni

Info.


- **Venduto a multipli, contattateci**
- Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo indicativo




**A partire dalla
misura M3**



Compressione



Compressione
Taglio



Taglio

SCONTI PER QUANTITÀ **A**

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 100+ |
|-----|--------|------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | -20% | Su richiesta |

SCONTI PER QUANTITÀ **B**

| Qtà | 1+ | 6+ | 10+ | 15+ | 20+ | 50+ |
|-----|--------|------|------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | -20% | -25% | Su richiesta |

| Codice | ØG | ØD | H | T | Compressione | | Taglio | | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|------------------|-----|-----|----|----|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------|--------------------------|
| | | | | | Rigidità (N/mm) | Carico Maxi. (N) | Rigidità (N/mm) | Carico Maxi. (N) | | |
| B-ZY3-8-8/SS | M3 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | ✓ | A 6,03 € |
| B-ZY4-10-10/SS | M4 | 10 | 10 | 10 | 48 | 43 | 10 | 35 | ✓ | A 3,16 € |
| B-ZY4-10-15/SS | M4 | 10 | 15 | 10 | 29 | 43 | 5 | 15 | ✓ | A 3,47 € |
| B-ZY4-15-15/SS | M4 | 15 | 15 | 10 | 67 | 95 | 15 | 35 | ✓ | A 3,09 € |
| B-ZY4-15-20/SS | M4 | 15 | 20 | 10 | - | - | - | - | ✓ | A 3,29 € |
| B-ZY4-15-30/SS | M4 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | A 3,40 € |
| B-ZY5-15-15/SS | M5 | 15 | 15 | 8 | 67 | 95 | 15 | 35 | ✓ | A 3,40 € |
| B-ZY6-20-15/SS | M6 | 20 | 15 | 18 | 130 | 170 | 24 | 60 | ✓ | A 3,65 € |
| B-ZY6-20-20/SS | M6 | 20 | 20 | 18 | - | - | - | - | ✓ | A 3,73 € |
| B-ZY6-20-25/SS | M6 | 20 | 25 | 18 | 61 | 170 | 11 | 60 | ✓ | A 3,73 € |
| B-ZY6-25-15/SS | M6 | 25 | 15 | 18 | - | - | - | - | ✓ | A 4,02 € |
| B-ZY6-25-20/SS | M6 | 25 | 20 | 18 | 130 | 280 | 30 | 95 | ✓ | A 4,66 € |
| B-ZY6-25-25/SS | M6 | 25 | 25 | 18 | - | - | - | - | ✓ | A 5,53 € |
| B-ZY6-25-30/SS | M6 | 25 | 30 | 18 | 71 | 280 | 19 | 95 | ✓ | A 4,86 € |
| B-ZY8-30-15/SS | M8 | 30 | 15 | 20 | 525 | 400 | 58 | 140 | ✓ | A 5,97 € |
| B-ZY8-30-20/SS | M8 | 30 | 20 | 20 | 235 | 400 | 42 | 140 | ✓ | A 5,70 € |
| B-ZY8-30-25/SS | M8 | 30 | 25 | 20 | - | - | - | - | ✓ | A 6,65 € |
| B-ZY8-30-30/SS | M8 | 30 | 30 | 20 | 113 | 400 | 28 | 140 | ✓ | A 6,75 € |
| B-ZY8-30-40/SS | M8 | 30 | 40 | 20 | 106 | 400 | 13 | 140 | ✓ | A 7,32 € |
| B-ZY8-40-25/SS | M8 | 40 | 25 | 23 | - | - | - | - | ✓ | A 7,93 € |
| B-ZY8-40-30/SS | M8 | 40 | 30 | 23 | 234 | 650 | 49 | 250 | ✓ | A 8,33 € |
| B-ZY8-40-40/SS | M8 | 40 | 40 | 23 | 147 | 650 | 23 | 250 | - | A 9,77 € |
| B-ZY10-40-30/SS | M10 | 40 | 30 | 28 | - | - | - | - | ✓ | A 9,18 € |
| B-ZY10-50-20/SS | M10 | 50 | 20 | 28 | 857 | 1000 | 110 | 400 | ✓ | A 12,75 € |
| B-ZY10-50-25/SS | M10 | 50 | 25 | 28 | - | - | - | - | ✓ | A 12,98 € |
| B-ZY10-50-30/SS | M10 | 50 | 30 | 28 | 395 | 1000 | 73 | 400 | ✓ | A 12,74 € |
| B-ZY10-50-40/SS | M10 | 50 | 40 | 28 | 273 | 1000 | 58 | 400 | ✓ | A 14,00 € |
| B-ZY10-50-45/SS | M10 | 50 | 45 | 28 | - | - | - | - | ✓ | A 13,85 € |
| B-ZY10-50-50/SS | M10 | 50 | 50 | 28 | 210 | 1000 | 37 | 400 | ✓ | A 15,58 € |
| B-ZY10-60-40/SS | M10 | 60 | 40 | 28 | - | - | - | - | - | A 18,37 € |
| B-ZY10-70-45/SS | M10 | 70 | 45 | 28 | - | - | - | - | - | A 26,95 € |
| B-ZY12-60-40/SS | M12 | 60 | 40 | 33 | - | - | - | - | ✓ | B 17,33 € |
| B-ZY12-75-25/SS | M12 | 75 | 25 | 37 | - | - | - | - | - | B 20,86 € |
| B-ZY12-75-40/SS | M12 | 75 | 40 | 37 | 735 | 2300 | 118 | 850 | ✓ | B 22,96 € |
| B-ZY12-75-50/SS | M12 | 75 | 50 | 37 | 530 | 2300 | 101 | 850 | - | B 27,12 € |
| B-ZY12-75-55/SS | M12 | 75 | 55 | 37 | 417 | 2300 | 78 | 850 | - | B 27,65 € |
| B-ZY16-100-40/SS | M16 | 100 | 40 | 41 | 2160 | 4200 | 283 | 1600 | - | B 49,00 € |
| B-ZY16-100-55/SS | M16 | 100 | 55 | 41 | 892 | 4200 | 145 | 1600 | - | B 53,82 € |
| B-ZY16-100-60/SS | M16 | 100 | 60 | 41 | 843 | 4200 | 142 | 1600 | - | B 55,42 € |
| B-ZY16-100-75/SS | M16 | 100 | 75 | 41 | - | - | - | - | - | B 64,27 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



T10courroie

Cinghia di
posizionamento T,
T10 Poliuretano
armatura in acciaio




CHA_GC_9SS

Cerniera a bandiera
inox, A saldare



BOX-TOR-A

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 2.90 x 1.78mm
a 28.17 x...



RPP8

Cinghia di
trasmissione RPP,
RPP8



SUPCC

Calettatore di
bloccaggio
autocentrante acciaio,
Con ghiera



GLT3E-58

Guide telescopiche
acciaio, Estensione
extra



CHAEpac

Square decorative
screwed hinges,
carbon fibre
reinforced



BLHT70

Rinvio angolare a T,
da 26 a 128 Nm



PPF

Pistoncino a molla,
con flangia



VCMB

Vite di giunzione
metallo/legno, Inox



PRF_BM

Elementi di
ancoraggio, Fissaggio
centrale per piede



CHM63

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
196 Nm

Prodotti correlati



BZY

Antivibrante elastico
cilindrico, Acciaio



AZY_SS

Antivibrante elastico
cilindrico inox, Inox



AZY

Antivibrante elastico
cilindrico, Acciaio



EZY

Piedino antivibrante
cilindrico, Acciaio